

2-poorts USB-lader - hoog vermogen (17 W / 3,4 A) - reislader (internationaal) - wit

Productcode: USB2PACWH



Plant u een internationale zakenreis of vakantie? Nu kunnen uw mobiele apparaten altijd opgeladen zijn terwijl u op reis bent, zonder dat u zich zorgen hoeft te maken of de adapter die u thuis gebruikt ook elders zal werken. De veelzijdige reislader wordt geleverd met uitwisselbare voedingsstekkers, waarmee u uw apparaten bijna overal ter wereld kunt aansluiten en opladen.

Bovendien kunt u twee van uw apparaten tegelijkertijd opladen. Met deze 2-poorts USB-lader kunt u tegelijkertijd twee mobiele apparaten opladen, met één USB-lader, zodat u niet meer hoeft te wachten totdat een van uw apparaten volledig opgeladen is voordat u de andere kunt opladen.

De oplader omvat een universele voedingsadapter, die u bijna overal ter wereld in een stopcontact kunt steken. Ongeacht waar u dus heenreist, kunt u erop vertrouwen dat uw mobiele apparaten altijd geladen en gebruiksklaar zijn.

Met één 1 A-poort voor het opladen van uw smartphone of iPhone en een 2,4 A-poort voor het opladen van uw iPad of andere tablet, beschikt u altijd over het juiste laadvermogen voor uw mobiele apparaten. Of u nu twee telefoons tegelijkertijd oplaadt of een telefoon en een tablet: uw mobiele apparaten zijn altijd volledig geladen als u ze nodig hebt.

De draagbare USB-lader heeft een inklapbare Noord-Amerikaanse stekker die netjes in uw laptop, handtas, rugzak of andere draagzak past, dus de perfecte mobiele accessoire voor alle handbagage. Voeg daar de juiste internationale stekker voor uw bestemming aan toe en u kunt vertrekken.

Nadat u bent geland, verwisselt u gewoon de stekkers en kunt u uw mobiele apparaten op het vliegveld, in uw hotelkamer of op elke andere plaats met een stopcontact opladen.

NB: Sommige mobiele apparaten zoals Samsung en BlackBerry hebben eigen voedingsaansluitingen, die niet compatibel zijn met aftermarket laders. Raadpleeg de documentatie van de fabrikant om te zien om de compatibiliteit van de USB2PACWH te controleren.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Laad uw iPad of andere tablet via de 2,4 A USB 2.0 poort
- Laad uw smartphone of iPhone via de 1 A USB 2.0 poort
- Laad twee telefoons tegelijkertijd

Eigenschappen

- 1 2,4 A USB 2.0 poort
- 1 1A USB 2.0 poort
- Inclusief universele voedingsadapter (N-A/VK/EU/AUS)
- Compacte uitvoering

Connector(en)

Garantiebeleid	2 Years
Connector A	1 - NEMA 1-15 voeding (Noord-Amerika)
	1 - BS 1363 Power (UK)
	1 - CEE 7/16 voeding (Europlug)
	1 - AS/NZS 3112 voeding (Australië)
Connector B	2 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)

Voeding

Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	0.5A Max
Uitgangsspanning	5 DC

	Uitgangsstroom	Port 1 - 1APort 2 - 2.4A
Fysieke eigenschappen	Kleur	Wit
	Lengte product	1.8 in [4.5 cm]
	Breedte product	1.6 in [4.0 cm]
	Hoogte product	1.4 in [3.5 cm]
	Gewicht product	2.5 oz [72.0 g]
Verpakkingsinformatie	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	8.3 in [21.2 cm]
	Package Width	3.2 in [8.1 cm]
	Package Height	2.1 in [5.4 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	5.0 oz [142.0 g]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - 2-poorts USB-lader
		1 - Universele netstroomadapter (VS/GB/EU/AUS)

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.