

Cavo USB-C - M/M - 1m - USB 2.0

ID prodotto: USB2CC1M



Questo cavo USB-C™ a USB-C consente di ricaricare e sincronizzare i dispositivi mobili USB Type-C™. È compatibile anche con porte Thunderbolt™ 3.

Consente di collegare al computer i dispositivi mobili USB-C di nuova generazione, come i telefoni Samsung Galaxy S8, S8+, Nexus™ 6P e 5X. Il cavo eroga una potenza fino a 3 A e supporta velocità di trasferimento dei dati fino a 480 Mbps.

Con una potenza d'uscita fino a 3A, questo cavo USB Type-C può essere utilizzato anche per alimentare un laptop USB-C, come MacBook Apple o Chromebook Pixel™. Basta collegare il laptop al caricatore da parete USB-C.

Consente di sostituire il cavo fornito con il dispositivo, o di tenerlo come ricambio da viaggio, in modo che tutti dispositivi siano pronti per l'uso quando è necessario, anche fuori dall'ufficio.

Il connettore USB Type-C è più piccolo e semplice da utilizzare rispetto ai connettori USB precedenti. Grazie al design reversibile, è possibile collegarlo ai dispositivi con uno dei due lati rivolto verso l'alto. Consente di inserire sempre il cavo nel modo giusto senza doversi più preoccupare di danneggiare le porte.

USB2CC1M di StarTech.com è coperto dalla garanzia a vita e assicura la massima affidabilità.

Questo cavo USB-C è certificato USB-IF (USB Implementers Forum) per soddisfare tutte le specifiche USB 2.0. Ciò comprende tutte le norme ambientali, elettriche e meccaniche fissate per la conformità USB. Questo assicura un cavo affidabile e di alta qualità per tutti i dispositivi USB-C.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente di alimentare i laptop dotati di USB-C con un caricatore da parete USB Type-C
- Consente di ricaricare i dispositivi mobili USB-C con il computer o caricatore da parete USB-C
- Consente di sincronizzare i dispositivi USB-C con un computer dotato di USB-C

Caratteristiche

- Certificato USB-IF
- Consente un collegamento più semplice grazie ai connettori USB Type-C reversibili che possono collegarsi ai dispositivi con l'uno o l'altro lato rivolto verso l'alto
- Compatibile con porte Thunderbolt 3
- Affidabilità assicurata con la nostra garanzia a vita
- Si prega di notare che questo cavo USB 2.0 non supporta alcun video - Per il collegamento o l'estensione di display/monitor USB C si consiglia di utilizzare i nostri cavi USB-C 3.0 (ad es. USB31CC1M)

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia

Prestazioni

Tipo e velocità	USB 2.0 - 480 Mbit/s
-----------------	----------------------

Connettore/i

Connettore A	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)
Connettore B	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)

Alimentazione

Power Delivery 60W

Caratteristiche
fisiche

Colore Nero

Stile connettori Dritto

Diametro filo 22/30 AWG

Lunghezza del cavo 3.3 ft [1 m]

Lunghezza prodotto 3.3 ft [1.0 m]

Larghezza prodotto 0.2 in [6.0 mm]

Altezza prodotto 0.5 in [1.2 cm]

Peso prodotto 1.3 oz [36.0 g]

Informazioni
confezione

Quantità confezione 1

Lunghezza Confezione 4.2 in [10.7 cm]

Package Width 4.8 in [12.2 cm]

Package Height 0.7 in [1.7 cm]

Peso spedizione
(confezione) 1.3 oz [38.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella
confezione 1 - Cavo USB 2.0 USB-C™ da 1 m - M/M

Informazioni sulla
garanzia

Warranty A vita

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.