

2ポートUSB車載充電器 24W/4.8A シガーソケットカーチャージャー ホワイト

製品ID: USB2PCARWHS



2ポートカーチャージャー。運転中に2台のモバイル端末を同時に充電することができます。

このチャージャーは合計で24ワットの電力に対応し、両方のポートで4.8アンペアを共有します。2台のタブレットを同時に充電可能です。

このデュアルポートチャージャーは、各ポートに接続されたデバイスのタイプを識別するスマートICテクノロジーを採用しており、各デバイスに最適な電力を供給します。

このチャージャーは、USBバッテリ仕様1.2に対応しており、Apple iPhone/iPad、Microsoft® Surface™ タブレット、Samsung Galaxy Tab™、Nexus™

スマートフォンなど、幅広いモバイル端末と互換性があります。車を使っての移動に同乗者がいる場合も、自動車内で二人分の端末を同時に充電し、いつでも使用できる状態に保ちます。

認証、レポート、互換性



用途

- ・タブレット2台を同時に充電
- ・スマートフォン2台を同時に充電
- ・スマートフォン1台、タブレット1台を同時に充電

製品の特長

- ・通勤・通学途中ですべての携帯端末を充電
- ・接続する各デバイスに最速の電力出力を供給。合計で24W(4.8A)の電力を両ポートで共有

- ・USBバッテリ仕様1.2をサポートするモバイル端末の充電

コネクタ

保証に関する方針	2 Years
コネクタA	1 - シガーソケット(12V AUX)
コネクタB	2 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)

電源

入力電圧	12 - 24 VDC
入力電流	2 ~ 1A
出力電圧	5 VDC
出力電流	Port 1 - 2.4A Port 2 - 2.4A

環境条件

動作温度	0° C to 30° C (32° F to 86° F)
------	--------------------------------

物理的特徴

色	ホワイト
製品縦	7.8 cm [3.1 in]
製品横	3.8 cm [1.5 in]
製品高さ	2.6 cm [1.0 in]
製品重量	26.0 g [0.9 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	12.5 cm [4.9 in]
パッケージ横	9.0 cm [3.5 in]
パッケージ高さ	3.0 cm [1.2 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	30.0 g [1.1 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - 2ポートUSB車内充電器 ホワイト
---------	-----------------------

Warranty Information

Warranty	整備品2年保証
----------	---------

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。

