

1m USB-C Laadkabel, Haakse Charge & Sync Type C Laptop Laadkabel, 60W (3A) PD, USB 2.0 - Zwarte USB-C Oplaadkabel

Productcode: USB2CC1MR



Deze rechtshoekige USB-C™ kabel is ideaal voor het opladen van uw mobiele apparaten in de auto, of voor toegang tot uw telefoon of tablet als deze is aangesloten op een wandlader of laptop. De kabel kan ook worden gebruikt voor het opladen van uw laptop vanaf een wisselstroomlader.

Deze kabel heeft een rechtshoekige USB Type-C™ connector waarmee u verbinding kunt maken met moeilijk te bereiken poorten; perfect dus voor het opladen van uw in de auto gemonteerde mobiele apparaten.

Als u uw mobiele apparaat tijdens het opladen wilt gebruiken, kunt u de kabel naar de linker- of rechterkant van uw apparaat verplaatsen, en horizontale of verticale stand. U kunt tekstberichten versturen, werken of games spelen, zelfs terwijl uw mobiele apparaat wordt opgeladen en zonder dat de kabel in de weg zit.

De hoekige connector voorkomt ook dat de kabel in vreemde hoeken wordt gebogen of te sterk wordt belast bij het maken van een verbinding. De kabel biedt een meer natuurlijke vorm op het aansluitpunt, waardoor onnodige belasting en beschadiging van de kabel en poorten worden vermeden.

Met tot 3 A uitgangsvermogen kan deze USB Type-C kabel ook worden gebruikt voor de voeding van een USB-C laptop, zoals uw Apple MacBook of Chromebook Pixel™. Sluit de kabel gewoon aan op uw USB-C laptop en op een USB-C wandlader.

Vervang de USB-C kabel die bij uw mobiele apparaat werd geleverd of bewaar hem als reservekabel als u op reis bent, zodat uw mobiele apparaten en laptop onderweg altijd gebruiksklaar zijn.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Voed uw voor USB-C geschikte laptops met een USB Type-C wandlader
- Synchroniseer en laad uw USB-C mobiele digitale apparaten op vanaf de USB-C poort van uw laptop
- Laad uw USB-C apparaten met een USB-C wandlader, autolader of power bank

Eigenschappen

- Met deze rechthoekige USB-C connector kunt uw apparaat aansluiten, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen
- Compatibel met Thunderbolt 3 poorten
- Gegarandeerde betrouwbaarheid dankzij onze levenslange garantie
- Let op: deze USB 2.0 kabel biedt geen ondersteuning voor video; voor het aansluiten of verlengen van USB-C Displays/Monitoren raden wij onze USB-C 3.0 kabels aan (bijv. USB31CC1M)

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Prestaties

Type en snelheid	USB 2.0 - 480 Mbit/s
------------------	----------------------

Connector(en)

Connector A	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)
Connector B	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)

Voeding

Power Delivery	60W
----------------	-----

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Stijl connector	Recht naar haaks rechts
Draaddikte	22/30 AWG
Kabellengte	3.3 ft [1 m]
Lengte product	3.3 ft [1.0 m]
Breedte product	0.4 in [1.1 cm]
Hoogte product	0.2 in [6.0 mm]
Gewicht product	1.1 oz [30.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	6.1 in [15.5 cm]
Package Width	5.0 in [12.7 cm]
Package Height	0.6 in [1.4 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.3 oz [36.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - usb-c kabel
-------------	-----------------

Garantiebepalingen

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.