

Câble de Charge USB-C de 2m, Charge et Synchronisation, 60W (3A) PD, Câble de Charge USB 2.0 pour Ordinateur Portable - Cordon de Charge USB C Blanc

Nº de produit: USB2CC2MNCWHE



Chargez sans effort un appareil mobile USB Type-C ou transférez des fichiers vers un ordinateur hôte USB-C avec ce câble USB-C de haute qualité. Le câble de chargement USB-C facilite une alimentation allant jusqu'à 60W et une sortie de 3A pour une charge rapide. Il prend en charge des vitesses de transfert USB 2.0 (480 Mbps) et est adapté à un usage général.

Conçu pour des charges fréquentes, le câble de chargement USB-C est doté d'une gaine extérieure robuste en TPE pour une résistance accrue à l'usure. Son renfort de traction flexible et ses connecteurs plaqués nickel sont conçus pour résister à plus de 10 000 cycles d'insertion, améliorant ainsi sa durabilité et sa longévité.

Chargez un appareil USB-C avec un chargeur mural USB-C, un chargeur de voiture ou une batterie externe. Le câble USB Type-C de 2 mètres est la longueur idéale pour les postes de travail sur bureau, les trajets quotidiens, une utilisation en voiture ou pour réduire l'encombrement lors de la synchronisation avec un ordinateur portable USB-C.

Avec une sortie allant jusqu'à 3A, le câble de chargement USB-C prend en charge jusqu'à 60W de Power Delivery pour charger un ordinateur portable USB-C ou pour charger rapidement une tablette ou un smartphone. Pour l'utiliser, connectez le câble d'un ordinateur portable USB-C à un chargeur mural USB-C.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Chargez et synchronisez un appareil USB-C à partir d'un port USB-C disponible sur un ordinateur portable ou de bureau
- Chargez vos appareils USB-C à l'aide d'un chargeur mural, d'un chargeur de voiture ou d'une banque d'alimentation USB-C

Spécifications techniques

- **CÂBLE DE CHARGE USB TYPE-C** : Câble USB-C de haute qualité offrant une sortie de 3A pour charger rapidement les PC/appareils mobiles USB-C; Se connecte à un chargeur mural USB-C ou à une banque d'alimentation; Prend en charge jusqu'à 60W USB PD 2.0
- **CONSTRUCTION DE QUALITÉ** : Connecteurs nickelés prévus pour plus de 10 000 cycles d'insertion; Serre-fils avec rayon de courbure de 8mm; Gaine en TPE, non toxique/sans halogène et conforme RoHS; Blindage tressé en aluminium avec protection contre les EMI
- **APPLICATIONS** : Compatibilité universelle avec les appareils compatibles USB-C PD; Prise en charge de l'USB 2.0, notamment le transfert de fichiers et synchronisation des appareils lorsqu'ils sont connectés à un PC hôte USB-C ou à un stockage externe
- **PERFORMANCE** : 2 mètre; 60W/3A Power Delivery 2.0; USB 480Mbps; Couleur : Blanc; Diamètre extérieur : 3,5mm; Gaine : TPE avec blindage tressé en aluminium; REMARQUE : la vidéo USB-C (mode DP Alt) n'est pas prise en charge
- **LE CHOIX DES PROFESSIONNELS DE L'IT** : Conçu et fabriqué pour les pros de l'IT, ce câble de charge USB-C est soutenu à vie et bénéficie d'une assistance technique multilingue gratuite à vie 24/5; Ce câble USB Type-C est disponible dans d'autres longueurs

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Placage du connecteur	Nickel
Type de gaine de câble	TPE - Thermoplastic Elastomers
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Performance

MTBF	Testé pour plus de 10 000 cycles d'insertion
------	--

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - USB 2.0 Type-C
--------------	--------------------

Connecteur B

1 - USB 2.0 Type-C

 Notes spéciales /
 Configuration

Remarque	Ne prend pas en charge le Mode Alternatif DisplayPort USB Type-C (DP Alt Mode)
----------	---

 Alimentation

Source d'alimentation	Alimentation par USB
Power Delivery	60W
Courant d'entrée	3A

 Conditions
 environnementales

Température de fonctionnement	-10 to 60 (14°F to 140°F)
Température de stockage	-20 to 70 (-4°F to 158°F)
Humidité	5%~85%

 Caractéristiques
 physiques

Couleur	Blanc
Style de connecteur	Droit
Calibre du fil	24/30 AWG
Type de boîtier	Polyamide Resin
Longueur de câble	6.6 ft [2 m]
Dia. ext. du câble	0.1 in [3.5 mm]
Longueur du produit	6.6 ft [2.0 m]
Largeur du produit	0.5 in [1.2 cm]
Hauteur du produit	0.2 in [6.3 mm]
Poids du produit	1.7 oz [49.0 g]

Informations
d'emballage

Longueur du Paquet	6.5 in [16.6 cm]
Largeur du Colis	5.0 in [12.7 cm]
Hauteur du Paquet	0.6 in [1.5 cm]
Poids brut	1.8 oz [50.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble USB-C - M/M
-----------------------	-----------------------

Informations de
garantie

Warranty	À Vie
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

