

Câble USB-C vers USB-C de 3 m - M/M - USB 2.0

N° de produit: USB2CC3M



Ce câble USB-C™ vers USB-C facilite le chargement et la synchronisation des appareils USB Type-C™, tels que les téléphones Samsung Galaxy S8, S8+, Nexus™ 6P et 5X via le port USB-C de votre ordinateur.

Ce câble est également compatible avec les ports Thunderbolt™ 3, vous pouvez donc charger et synchroniser vos appareils mobiles USB-C à l'aide de votre ordinateur portable Thunderbolt 3.

Ce câble de 3 m dispose d'une longueur suffisante pour éliminer les restrictions de distance et rester connecté. Vous pouvez ainsi charger et synchroniser votre appareil mobile USB-C quel que soit votre environnement. Que vous soyez dans une salle de conférence en train de prendre des notes, dans votre chambre d'hôtel à consulter vos e-mails ou en train de lire dans un café, votre appareil mobile restera à portée de votre ordinateur ou du chargeur mural.

Grâce à sa capacité d'alimentation maximale de 3 A, vous pouvez utiliser ce câble USB Type-C pour alimenter un ordinateur équipé de ports USB-C, tel qu'un Apple MacBook ou un Chromebook Pixel™. Connectez simplement le câble à votre ordinateur portable USB-C et à un chargeur mural USB-C.

Remplacez le câble USB-C fourni avec votre appareil ou conservez l'un des deux comme câble de secours pendant vos voyages. Ainsi, tous vos appareils seront prêts à servir à tout moment, tout au long de votre trajet.

Le modèle USB2CC3M de StarTech.com bénéficie de la garantie à vie pour une fiabilité à toute épreuve.

Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

- Chargez et synchronisez vos appareils numériques mobiles USB-C via le port USB-C de votre ordinateur portable
- Chargez vos appareils USB-C à l'aide d'un chargeur mural USB-C

## Spécifications techniques

- Connecteur USB-C pratique et réversible pour un branchement facile
- Fiabilité assurée avec notre garantie à vie
- 3 mètres de longueur de câble pour un positionnement pratique et flexible de vos périphériques mobiles USB-C

---

### Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Placage du connecteur	Nickel
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

---

### Performance

Type et débit	USB 2.0 - 480 Mbit/s
---------------	----------------------

---

### Connecteur(s)

Connecteur A	USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)
Connecteur B	USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)

---

### Alimentation

Power Delivery	60W
----------------	-----

---

### Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Style de connecteur	Droit



Calibre du fil	23/28 AWG
Longueur de câble	9.8 ft [3 m]
Longueur du produit	9.8 ft [3.0 m]
Largeur du produit	0.0 in [0.0 mm]
Hauteur du produit	0.0 in [0.0 mm]
Poids du produit	3.4 oz [96.0 g]

---

Informations  
d'emballage

Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	4.7 in [12.0 cm]
Package Height	0.2 in [5.0 mm]
Poids brut	3.5 oz [100.0 g]

---

Contenu du  
paquet

Inclus dans le paquet	Câble USB-C
-----------------------	-------------

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

