

Cavo USB-C a USB-C - M/M - 3m - USB 2.0

ID prodotto: USB2CC3M



Con il cavo da USB-C™ a USB-C è possibile utilizzare la porta USB-C del computer per caricare e sincronizzare i dispositivi USB Type-C™, come ad esempio i telefoni Samsung Galaxy S8, S8+, Nexus™ 6P e 5X.

La compatibilità supplementare con le porte Thunderbolt™ 3 assicura la possibilità di caricare e sincronizzare i dispositivi mobili USB-C utilizzando un computer laptop Thunderbolt 3.

Il cavo da 3 m offre tutta la lunghezza in più necessaria per superare i limiti delle distanze e restare sempre connessi, in quanto consente di caricare e sincronizzare i dispositivi mobili con tecnologia USB-C in quasi tutti gli ambienti. Il dispositivo mobile e il computer o il caricabatteria da parete si collegano con maggiore comodità in qualsiasi situazione, che ci si trovi a prendere appunti in una sala riunioni, scaricare le email arretrate in una camera d'hotel o leggere in un bar.

Con un'uscita di potenza fino a 3 A, questo cavo USB Type-C può essere utilizzato per alimentare un computer laptop USB-C, ad esempio un Apple MacBook o un Chromebook Pixel™. Basta collegare il cavo a un computer laptop USB-C e a un caricabatteria da parete USB-C.

Può essere utilizzato in sostituzione del cavo USB-C fornito con il dispositivo o servire come accessorio di ricambio da usare in viaggio, in modo che tutti i dispositivi siano pronti all'uso, quando servono, anche durante gli spostamenti.

Il prodotto USB2CC3M di StarTech.com è coperto da una garanzia a vita che ne assicura la massima affidabilità.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente di ricaricare e sincronizzare i dispositivi digitali mobili utilizzando la porta USB-C di un laptop
- Consente di ricaricare i dispositivi USB-C con un caricatore da presa a muro

Caratteristiche

- 3 metri di lunghezza per consentire il posizionamento pratico e flessibile dei dispositivi mobili USB-C
- Il comodo connettore reversibile USB-C semplifica ogni tipo di connessione
- Affidabilità assicurata con la nostra garanzia a vita
- Si prega di notare che questo cavo USB 2.0 non supporta alcun video - Per il collegamento o l'estensione di display/monitor USB C si consiglia di utilizzare i nostri cavi USB-C 3.0 (ad es. USB315CC2M)

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia

Prestazioni

Tipo e velocità	USB 2.0 - 480 Mbit/s
-----------------	----------------------

Connettore/i

Connettore A	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)
Connettore B	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)

Alimentazione

Power Delivery	60W
----------------	-----

Caratteristiche
fisiche

Colore	Nero
Stile connettori	Dritto
Diametro filo	23/28 AWG
Lunghezza del cavo	9.8 ft [3 m]
Lunghezza prodotto	9.8 ft [3.0 m]
Larghezza prodotto	0.5 in [1.2 cm]
Altezza prodotto	0.2 in [6.2 mm]
Peso prodotto	3.3 oz [94.0 g]

Informazioni
confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	4.7 in [12.0 cm]
Package Height	0.6 in [1.5 cm]
Peso spedizione (confezione)	3.5 oz [98.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - cavo usb-c
-----------------------------	----------------

Informazioni sulla
garanzia

Warranty	A vita
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.