


USB till 3,4 mm strömkabel - cylindrisk kontakt av typ H - 2 m

Produkt ID: USB2TYPEH2M



Trött på att behöva bära på en separat vägladdare för att strömförse eller ladda dina enheter på 5 V, som till exempel vissa externa hårddiskar, strömmande mediaspelare och Bluetooth®-högtalare?

Denna USB-strömkabel gör det enklare att strömförse enheter på 5 V DC som har en typ H (yttre diameter: 3,4 mm, inre diameter: 1,3 mm) cylindrisk strömkontakt. Du kan strömförse eller ladda enheterna genom en ledig USB-port på din bärbara eller stationära dator.

StarTech.coms strömkabel USB2TYPEH2M är professionellt designad och tillverkad av material av hög kvalitet och täcks av vår livstidsgaranti.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Strömförse din externa hårddisk eller andra enheter med cylindrisk strömkontakt av typ H genom en ledig USB-port på datorn
- Ladda dina Bluetooth-högtalare och andra laddningsbara enheter genom en ledig USB-port på datorn

Funktioner

- Gjutna kontakter med dragavlastning
- Aluminiummylarfolie med flätat skydd

- Hållbar PVC-konstruktion

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Kontaktplätering	Nickel
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning

Kontakt(er)

Connector A	USB Type-A (4-stifts) USB 2.0
Connector B	Cylindrisk strömkontakt (storlek H, OD: 3,40, ID: 1,30)

Ström

Polaritet på mittpol	Positiv
----------------------	---------

Miljö

Drifttemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Luftfuktighet	30%-75% RH

Utseende

Färg	Svart
Tråddimension	28 AWG
Kabellängd	6.6 ft [2 m]
Produktlängd	6.5 ft [2.0 m]
Produktbredd	0.6 in [15.5 mm]
Produkt höjd	0.3 in [8.0 mm]
Produktvikt	1.6 oz [44.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
-------------------	---



Package Length	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.0 in [0.1 mm]
Fraktvikt (förpackning)	1.8 oz [50.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	2 m USB till 5 V DC cylindrisk typ H-strömkabel
-----------------	---

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

