

Câble de Charge USB-C de 3m, Charge et Synchronisation, 60W (3A) PD, Câble de Charge USB 2.0 pour Ordinateur Portable, Gaine TPE - Cordon de Charge USB C Blanc

N° de produit: USB2CC3MWHE



Chargez aisément un appareil mobile USB Type-C ou transférez des fichiers vers un ordinateur hôte USB-C grâce à ce câble USB-C de haute qualité. Le câble de charge USB-C fournit une alimentation jusqu'à 60 W et une sortie de 3 A pour une charge rapide. Il prend en charge les taux de transfert USB 2.0 (480 Mbps) et convient à une utilisation générale

Conçu pour des charges fréquentes, le câble de charge USB-C est doté d'une gaine externe TPE robuste pour une résistance accrue à l'usure. Sa décharge de traction flexible et ses connecteurs nickelés sont conçus pour résister à plus de 10 000 cycles d'insertion, ce qui améliore sa durabilité et sa longévité.

Chargez un appareil USB-C au moyen d'un chargeur mural, d'un chargeur de voiture ou d'un powerbank USB-C. La longueur du câble USB Type-C de 3m est idéale pour les postes de travail de bureau, les navetteurs, l'utilisation en voiture ou pour réduire l'encombrement lors de la synchronisation avec un ordinateur portable USB-C.

Avec une puissance de sortie allant jusqu'à 3A, le cordon de chargeur USB-C prend en charge une alimentation jusqu'à 60W pour charger un ordinateur portable USB-C, ou une charge rapide d'une tablette ou d'un smartphone. Pour cela, il suffit de connecter le câble d'un ordinateur portable USB-C à un chargeur mural USB-C.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Chargez et synchronisez un périphérique USB-C à partir d'un port USB-C disponible sur un ordinateur portable ou de bureau
- Chargez vos appareils USB-C à l'aide d'un chargeur mural, d'un chargeur de voiture ou d'un powerbank USB-C

Spécifications techniques

- CABLE DE CHARGE USB TYPE-C: Câble USB-C vers C haute qualité avec une sortie de 3A pour charge rapide ordinateurs portables/appareils mobiles USB-C; Se connecte à un chargeur mural USB-C/powerbank; Prise en charge USB Power Delivery 2.0 jusqu'à 60W
- CONSTRUCTION DE QUALITÉ : Connecteurs prévus pour plus de 10 000 cycles d'insertion; Serre-fils avec rayon de courbure de 8 mm; Gaine en TPE/sans halogène/conforme RoHS; Blindage en aluminium pour une meilleure protection contre les EMI
- APPLICATIONS: Compatibilité universelle des appareils compatibles USB-C PD; Prise en charge USB 2.0 pour utilisation générale dont le transfert de fichiers et la synchronisation des appareils connectés à un ordinateur hôte USB-C ou à un stockage externe
- CARACTÉRISTIQUES: 3 mètres; 60W/3A Power Delivery 2.0; USB 480Mbps; Couleur: Blanc; Diamètre extérieur: 3,5mm; Gaine: TPE avec Blindage Aluminium Tressé; REMARQUE: La vidéo USB-C (DP Alt Mode) n'est pas prise en charge
- LE CHOIX DES PRO DE L'IT : Conçu et fabriqué pour les professionnels de l'informatique, ce Câble de Charge USB-C bénéficie d'une assistance technique multilingue gratuite et à vie 24/5; Ce câble USB Type-C est également disponible dans d'autres longueurs

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Active or Passive Adapter	Passif
Placage du connecteur	Nickel
Type de gaine de câble	TPE - Thermoplastic Elastomers
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Performance

MTBF	Testé pour plus de 10 000 cycles d'insertion
------	--

Connecteur(s)		
	Connecteur A	1 - USB 2.0 Type-C
	Connecteur B	1 - USB 2.0 Type-C
Alimentation		
	Source d'alimentation	Alimentation par USB
	Power Delivery	60W
	Tension d'entrée	5V DC, 9V DC, 12V DC, 15V DC, 20V DC
	Courant d'entrée	3A
Conditions environnementales		
	Température de fonctionnement	-10 to 60 (14°F to 140°F)
	Température de stockage	-20 to 70 (-4°F to 158°F)
	Humidité	5%~85%
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Blanc
	Style de connecteur	Droit
	Calibre du fil	24/30 AWG
	Type de boîtier	Polyamide Resin
	Longueur de câble	9.8 ft [3 m]
	Dia. ext. du câble	0.1 in [3.5 mm]
	Longueur du produit	9.8 ft [3.0 m]
	Largeur du produit	0.5 in [1.2 cm]
	Hauteur du produit	0.2 in [6.3 mm]
	Poids du produit	3.0 oz [85.0 g]

Informations
d'emballage

Longueur du Paquet	6.8 in [17.2 cm]
Largeur du Colis	7.8 in [19.7 cm]
Hauteur du Paquet	0.7 in [1.9 cm]
Poids brut	3.2 oz [92.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble USB-C - M/M
-----------------------	-----------------------

Informations de
garantie

Warranty	À Vie
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis