

Cavo USB-C da 3 m, Cavetto USB Tipo-C per Ricarica e Sincronizzazione PD 60W (3A)
USB 2.0, Guaina TPE, Bianco

ID prodotto: USB2CC3MWHE



Questo cavo di ricarica USB-C di alta qualità consente di caricare senza problemi un dispositivo mobile USB Type-C o di trasferire file a un computer host USB-C. Il cavo di ricarica USB-C facilita il Power Delivery fino a 60 W e l'uscita a 3 A per la ricarica rapida. Supporta la velocità di trasferimento USB 2.0 (480 Mbps) ed è adatto a un uso generale.

Progettato per ricariche frequenti, il cavo di Ricarica USB-C presenta un robusto rivestimento esterno in TPE per una maggiore resistenza all'usura. Il suo scarico di tensione flessibile e i connettori nichelati sono progettati per resistere a oltre 10.000 cicli di inserimento, migliorandone la durata e la longevità.

Carica un dispositivo USB-C con un caricatore da parete USB-C, un caricatore da auto o un power bank. Il cavo USB Type-C da 3m è la lunghezza ideale per le postazioni di lavoro alla scrivania, per i pendolari, e quando è richiesta una maggiore portata.

Con un'uscita fino a 3A, il cavo di ricarica USB-C supporta fino a 60W di Power Delivery per caricare un laptop USB-C o per ricaricare rapidamente un tablet o uno smartphone. Per l'uso, collegare il cavo da un computer portatile USB-C a un caricabatterie da parete USB-C.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Carica e sincronizza un dispositivo USB-C da una porta USB-C disponibile su un computer portatile o desktop
- Carica i vostri dispositivi USB-C utilizzando un caricatore da parete, un caricatore da auto o un power bank USB-C

Caratteristiche

- **CAVO DI RICARICA USB-C:** il cavo da USB-C a C di alta qualità offre un'uscita di 3A per la ricarica rapida di laptop e dispositivi mobili USB-C; si collega a un caricabatterie da parete o a una power bank USB-C; supporta fino a 60W di Power Delivery USB 2.0
- **QUALITÀ:** connettori nichelati che resistono a più di 10.000 cicli di inserzione; dispositivi antistrappo con raggio di curvatura di 8mm; rivestimento esterno in TPE atossico, privo di alogeni e conforme al RoHS; schermatura in alluminio per protezione EMI
- **APPLICAZIONI:** Compatibilità universale con i dispositivi abilitati USB-C PD; supporta USB 2.0 per l'uso generale, compreso il trasferimento di file e la sincronizzazione dei dispositivi quando è collegato a un computer USB-C o a una memoria esterna
- **PRESTAZIONI:** 3 metri; 60W/3A Power Delivery 2.0; USB 480Mbps; colore: bianco; Ø: 3,5 mm; rivestimento: TPE con schermo a treccia in alluminio; NOTA: il video USB-C (DP Alt Mode) non è supportato
- **LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI IT:** progettato e costruito per i professionisti dell'IT, questo cavo di ricarica USB-C è supportato a vita, compresa l'assistenza tecnica gratuita 24/5 in più lingue; disponibile in altre lunghezze

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Active or Passive Adapter	Passivo
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	TPE - Thermoplastic Elastomers
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia

Prestazioni

MTBF	Testato per oltre 10.000 cicli di inserimento
------	---

Connettore/i

Connettore A	1 - USB 2.0 Type-C
--------------	--------------------

Connettore B 1 - USB 2.0 Type-C

Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Alimentazione USB
Power Delivery	60W
Tensione ingresso	5V DC, 9V DC, 12V DC, 15V DC, 20V DC
Corrente ingresso	3A

Ambientale

Temperatura d'esercizio	-10 to 60 (14°F to 140°F)
Temperatura di conservazione	-20 to 70 (-4°F to 158°F)
Umidità	5%~85%

Caratteristiche fisiche

Colore	Bianco
Stile connettori	Dritto
Diametro filo	24/30 AWG
Tipo enclosure	Polyamide Resin
Lunghezza del cavo	9.8 ft [3 m]
OD cavo	0.1 in [3.5 mm]
Lunghezza prodotto	9.8 ft [3.0 m]
Larghezza prodotto	0.5 in [1.2 cm]
Altezza prodotto	0.2 in [6.3 mm]
Peso prodotto	3.0 oz [85.0 g]

Informazioni confezione

Lunghezza Confezione	6.8 in [17.2 cm]
Larghezza del Pacco	7.8 in [19.7 cm]

Altezza del Pacco 0.7 in [1.9 cm]

Peso spedizione
(confezione) 3.2 oz [92.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella
confezione 1 - Cavo USB-C - M/M

Informazioni sulla
garanzia

Warranty A vita

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.