

91cm USB Typ-M 5V Hohlstecker

Produkt-ID: USB2YPEM



Sie sind es leid, mehrere Netzadapter mitzuführen, um Ihre 5-V-Geräte zu betreiben oder zu laden, z. B. externe Festplatten, Streaming-Media Player und Bluetooth®-Lautsprecher?

Dieses USB-Stromkabel erleichtert die Stromversorgung von 5-V-DC-Geräten mit einem Type M (AD: 5,5 mm, ID: 2,1 mm) Barrel-Stromanschluss. Sie können die Geräte über einen freien USB-Anschluss an Ihrem Laptop oder Desktopcomputer betreiben und laden.

Das Stromkabel USB2YPEM von StarTech.com ist fachkundig entwickelt, wird aus hochwertigen Materialien gefertigt und mit lebenslanger Garantie geliefert.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Betreiben Sie Ihre externe Festplatte oder andere Geräte mit einem Type-M-Stromanschluss über einen freien USB-Anschluss an Ihrem Computer
- Laden Sie Ihre Bluetooth-Lautsprecher und andere aufladbare Geräte über einen freien USB-Anschluss an Ihrem Computer

Merkmale

- Vergossene Steckverbinder mit Zugentlastung
- Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung

- Strapazierfähige PVC-Konstruktion

Hardware

Garantiebestimmung
n Lifetime

Typ der
Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride

Steckverbinder

Steckverbinder A USB Type-A (4-polig) USB 2.0

Steckverbinder B Barrel-Stromanschluss (Größe M, AD: 5,50, ID: 2.10)

Strom

Polarität der
Mittelspitze Positiv

Steckertyp M

Umwelt

Betriebstemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Lagertemperatur -10°C to 30°C (14°F to 86°F)

Feuchtigkeit 30%-75% RH

Physische Eigenschaften

Farbe Schwarz

Kabellänge 36.0 in [91.4 cm]

Produktlänge 36.0 in [91.4 cm]

Produktbreite 0.0 in [0.0 mm]

Produkthöhe 0.0 in [0.0 mm]

Produktgewicht 0.9 oz [26.0 g]

Verpackungs- informationen



| | |
|--------------------------------|------------------|
| Package Length | 8.9 in [22.5 cm] |
| Package Width | 4.9 in [12.5 cm] |
| Package Height | 0.0 in [0.1 mm] |
| Versandgewicht (Verpackung) | 1.1 oz [32.0 g] |

Verpackungsinhalt

| | |
|--------------------|---|
| Im Paket enthalten | 91 cm USB-auf-Type-M-Barrel-5-V-DC-Stromkabel |
|--------------------|---|

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

