

Câble d'alimentation USB vers prise CC de 2 m - Cordon USB vers connecteur Type N
5,5 mm 5V

N° de produit: USB2TYPEN2M



Vous en avez assez de devoir emmener un adaptateur mural partout avec vous pour charger vos appareils de 5 V, comme certains disques durs externes, vos lecteurs multimédias en continu et vos haut-parleurs Bluetooth® ?

Grâce à ce câble d'alimentation USB de 2 m, il est désormais facile d'alimenter des appareils de 5 V CC équipés d'un connecteur de type N (diam. ext. : 5,5 mm, diam. int. : 2,5 mm). Que ce soit pour l'alimentation ou pour la charge, il suffit de le brancher sur un port USB libre de votre ordinateur portable ou de bureau.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Alimentez votre disque dur externe ou d'autres appareils équipés d'un connecteur d'alimentation de type N grâce à un port USB libre de votre ordinateur
- Chargez vos haut-parleurs Bluetooth et d'autres appareils rechargeables à partir d'un port USB libre de votre ordinateur

Spécifications techniques

- Connecteurs moulés avec décharge de traction
- Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
- Fabrication durable en PVC

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Placage du connecteur	Nickel
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)
Connecteur B	1 - Connecteur coaxial d'alimentation (taille N , diam. ext. : 5,5 , diam. int. : 2,5)

Alimentation

Center Tip Polarity	Positif
---------------------	---------

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Température de stockage	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Humidité	30%-75% RH

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Calibre du fil	28 AWG
Longueur de câble	6.6 ft [2 m]
Longueur du produit	6.5 ft [2.0 m]

Largeur du produit	0.6 in [1.5 cm]
Hauteur du produit	0.3 in [0.8 cm]
Poids du produit	1.7 oz [47.5 g]

Informations
d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	8.9 in [22.5 cm]
Largeur du Paquet	4.9 in [12.5 cm]
Hauteur du Paquet	0.0 in [0.1 mm]
Poids brut	1.9 oz [53.5 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble d'alimentation USB vers connecteur annulaire de type N 5 V CC de 2 m
-----------------------	--

Informations de
garantie

Warranty	À Vie
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis