

Câble USB-C de 50 cm - M/M - USB 2.0

N° de produit: USB2CC50CM



Ce câble USB-C™ vers USB-C simplifie le chargement et la synchronisation des appareils mobiles USB 2.0 USB Type-C™ à l'aide du port USB-C présent sur votre ordinateur.

Ce câble est également compatible avec les ports Thunderbolt™ 3, vous pouvez donc charger et synchroniser vos appareils mobiles USB-C à l'aide de votre ordinateur portable Thunderbolt 3.

Ce câble non standard de 50 cm est la solution idéale pour les connexions de proximité destinées à charger et synchroniser vos appareils mobiles USB Type-C avec votre ordinateur portable.

Vous pouvez également utiliser le câble pour charger vos appareils USB-C à partir d'un chargeur mural USB-C, d'un chargeur de voiture ou d'un chargeur Power Bank. C'est le câble idéal pour les automobilistes ou pour réduire l'encombrement lors de la synchronisation avec votre ordinateur portable.

Grâce à sa capacité d'alimentation maximale de 3 A, vous pouvez utiliser ce câble USB Type-C pour alimenter un ordinateur équipé de ports USB-C, tel qu'un Apple MacBook ou un Chromebook Pixel™. Connectez simplement le câble à votre ordinateur portable USB-C et à un chargeur mural USB-C.

Remplacez le câble de chargement USB-C fourni avec votre appareil ou conservez l'un des deux comme câble de secours pendant vos voyages. Ainsi, tous vos appareils seront prêts à servir à tout moment, tout au long de votre trajet.

Le modèle USB2CC50CM de StarTech.com bénéficie de la garantie à vie pour une fiabilité à toute épreuve.

Certifications, rapports et compatibilité

## Applications

- Chargez et synchronisez vos appareils numériques mobiles USB-C via le port USB-C de votre ordinateur portable
- Chargez vos appareils USB-C à l'aide d'un chargeur mural USB-C, d'un chargeur de voiture ou d'un chargeur Power Bank

## Spécifications techniques

- Offre 50 cm de longueur de câble pour des connexions de proximité
- Connecteur USB-C pratique et réversible pour un branchement facile
- Fiabilité assurée avec notre garantie à vie

---

### Matériel

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Politique de garantie     | Lifetime                                       |
| Placage du connecteur     | Nickel   |
| Type de gaine de câble    | PVC - Polyvinyl Chloride                       |
| Type de blindage du câble | Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé |

---

### Performance

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Type et débit | USB 2.0 - 480 Mbit/s |
|---------------|----------------------|

---

### Connecteur(s)

|              |                                       |
|--------------|---------------------------------------|
| Connecteur A | USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) |
| Connecteur B | USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) |

---

### Alimentation

|                |     |
|----------------|-----|
| Power Delivery | 60W |
|----------------|-----|

---

### Caractéristiques physiques

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Couleur             | Noir  |
| Style de connecteur | Droit |



|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Calibre du fil      | 22/30 AWG         |
| Longueur de câble   | 19.7 in [50 cm]   |
| Longueur du produit | 19.7 in [50.0 cm] |
| Largeur du produit  | 0.0 in [0.0 mm]   |
| Hauteur du produit  | 0.0 in [0.0 mm]   |
| Poids du produit    | 0.7 oz [20.0 g]   |

---

Informations  
d'emballage

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Package Length | 8.9 in [22.5 cm] |
| Package Width  | 4.9 in [12.5 cm] |
| Package Height | 0.3 in [8.0 mm]  |
| Poids brut     | 0.8 oz [24.0 g]  |

---

Contenu du  
paquet

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Inclus dans le paquet | Câble USB-C |
|-----------------------|-------------|

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

