

Adaptador de Vídeo Externo USB a VGA - Tarjeta Gráfica Externa Cable - 1920x1200

ID del Producto: USB2VGA2




El Adaptador USB a VGA (USB2VGA2) permite convertir un puerto USB 2.0 en un puerto VGA de tarjeta de vídeo externa – ofreciendo la posibilidad de conectar dos o más monitores de alta calidad para utilizar en una variedad de aplicaciones en ordenadores portátiles o de escritorio que le ayudarán a aumentar su productividad.

El dispositivo también ofrece la opción de utilizar simultáneamente hasta cinco pantallas adicionales (empleando cinco Tarjetas de vídeo Externas para Múltiples Monitores USB2VGA2). Cada uno de los adaptadores conectados permite ampliar el escritorio aún más, o bien duplicar la imagen que se esté mostrando en la pantalla existente – todo esto sin necesidad de abrir el ordenador para instalar una tarjeta de vídeo adicional.

Ofrece 2-años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Agregue un adaptador de pantalla secundario para ampliar la pantalla de su escritorio sin necesidad

de desarmar el ordenador para instalar una tarjeta de vídeo nueva

- Permite añadir múltiples monitores / proyectores (hasta cinco) a su ordenador utilizando un dispositivo USB2VGA2 por cada pantalla adicional
- Permite visualizar numerosas y extensas hojas de cálculo a través de múltiples pantallas
- Una solución compacta y liviana que facilita la conexión a una pantalla secundaria – ideal para socios comerciales en viaje de negocios que utilizan ordenadores portátiles
- Permite conectar múltiples monitores a un ordenador con el fin de crear atractivas presentaciones multimedia
- Permite conectar su PC a un televisor y disfrutar de fotografías y películas familiares
- Permite aumentar la productividad ejecutando múltiples aplicaciones en diferentes pantallas, como por ejemplo usar una pantalla para revisar su correo electrónico y otra para trabajar en un documento
- Perfecto para investigadores y escritores ya que ofrece la posibilidad de tener material de referencia en una pantalla y trabajar en un documento en otra

Características

- Rendimiento óptimo con resolución 1680x1050; ideal para utilizar con monitores de 20 a 22 pulgadas o más pequeños
- Instalación sencilla
- No requiere adaptador de corriente

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Entrada A/V	USB 2.0
Salida A/V	VGA
USB 3.0 Pass Through	No
Memoria	16MB
ID del Conjunto de Chips	SiS - 315

Rendimiento

Resoluciones Admitidas	Standard(16/32 bit):
------------------------	----------------------

1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960,
1152x864, 1024x768, 800x600

Widescreen(16 bit):

1920x1200, 1920x1080

(16/32 bit): 1680x1050, 1440x900, 1280x800,
1280x768

Conector(es)	Tipo(s) de Conector(es)	1 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
		1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
Software	Compatibilidad OS	Windows 2000/ XP(32/64bit)/ Vista(32/64bit)/ 7(32/64bit)
Observaciones / Requisitos	Requerimientos del Sistema y Cables	Un puerto USB 2.0 disponible
	Nota	This USB video adapter uses an SiS family chipset. If you're connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, avoid using devices with different family chipsets, such as DisplayLink®, Trigger or Fresco Logic®
		Connect a maximum of five USB video adapters on a single computer. Support for multiple adapters will vary depending upon your system resources
		This USB video adapter is not intended for graphical intensive applications, such as gaming

Características Físicas

Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Cable	18.0 in [457.2 mm]
Longitud del Producto	4.3 in [11 cm]
Ancho del Producto	2.0 in [5.1 cm]

Altura del Producto	0.9 in [2.4 cm]
Peso del Producto	3.2 oz [90 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	6.0 in [15.2 cm]
Ancho de la Caja	2.3 in [58 mm]
Altura de la Caja	9.0 in [22.8 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	0.6 lb [0.3 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Adaptador USB a VGA
	1 - CD del Controlador
	1 - Manual de Instrucciones

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.