

Adaptateur Vidéo Carte Graphique Externe Double Tête USB vers DVI VGA - 1680x1050

N° de produit: USB2VGADVI



L'adaptateur USB vers VGA/DBI-I, référence USB2VGADVI, permet de transformer un port USB 2.0 en un port de sortie vidéo VGA et DVI-I. Parallèlement aux adaptateurs vidéo USB existants, le USB2VGADVI offre une solution pratique et économique pour ajouter plusieurs moniteurs sur votre ordinateur, sans avoir à ouvrir le boîtier de l'ordinateur pour installer une carte vidéo type.

Les ports de sortie vidéo de l'adaptateur USB vers DVI/VGA peuvent être utilisés simultanément pour étendre votre bureau ou cloner une image sur deux écrans, principalement en transformant une connexion USB en une carte vidéo externe double tête.

L'adaptateur inclut un port DVI-I (sortie), un port VGA (sortie) et deux ports USB intégrés qui peuvent être utilisés en tant que concentrateur USB, non seulement pour fournir une vidéo externe simple mais également en permettant l'installation de plusieurs périphériques USB sur l'ordinateur hôte.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Permet d'ajouter des moniteurs/projecteurs sur votre ordinateur sans subir la contrainte de mettre à

jour une nouvelle carte vidéo.

- Au bureau : Visualiser des feuilles de calcul grand format ou plusieurs feuilles de calcul sur deux écrans.

Spécifications techniques

- Fournit un port VGA et DVI-I (analogue ou numérique) offrant ainsi une solution de moniteur double, prête-à-l'emploi.
- Prise en charge des résolutions d'au plus 1680x1050 dans 32bits.
- Fait fonction de concentrateur d'écran double et de concentrateur USB 2 ports.
- Utilisation avec les ordinateurs portables et de bureau.
- Facilité d'utilisation des pilotes et des logiciels permettant des applications d'écran double.

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Entrée AV	USB 2.0
Sortie AV	VGA DVI
USB Pass-Through	Non
Mémoire	32MB
ID du chipset	Trigger - Trigger 1+

Performance

Résolutions prises en charge	1600x1200, 1680x1050, 1440x900, 1400x1050, 1360x768, 1280x1024, 1280x960, 1280x768, 1280x720, 1152x864, 1024x768 @ 16/32 bit
------------------------------	--

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)
Connecteur B	1 - DVI-I (29 broches) 2 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps) 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité)

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	Windows 8/8.1 (32/64) Windows 7(32/64) Windows Vista (32/64) Windows XP (32/64) Drivers are WHQL certified
--------------------------------------	--

Notes spéciales / Configuration

Configurations du système et du câblage	Un port USB 2.0 libre
Remarque	Cet adaptateur vidéo USB utilise un chipset de la famille Trigger. Si vous connectez cet appareil à un ordinateur en même temps que d'autres adaptateurs vidéo USB ou que des stations d'accueil, évitez d'utiliser des appareils ayant des chipsets d'autres familles, comme DisplayLink® ou Fresco Logic® Connect a maximum of five USB video adapters on a single computer. Support for multiple adapters will vary depending upon your system resources This USB video adapter is not intended for graphical intensive applications, such as gaming

Indicateurs

Indicateurs lumineux	1 - Alimentation (vert)
----------------------	-------------------------

Alimentation

Source d'alimentation	Adaptateur secteur inclus
Tension d'entrée	110V-240V AC
Tension de sortie	5 DC
Center Tip Polarity	Positif
Type de prise	M

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0-70 degrees C
-------------------------------	----------------

Température de stockage 15-30 degrees C

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Longueur du produit	3.4 in [86 mm]
Largeur du produit	5.3 in [13.5 cm]
Hauteur du produit	0.7 in [1.8 cm]
Poids du produit	6.1 oz [172 g]

Informations d'emballage

Longueur du Paquet	9.2 in [23.4 cm]
Package Width	2.7 in [68 mm]
Package Height	7.1 in [18 cm]
Poids brut	1.5 lb [0.7 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur USB vers VGA et DVI
	1 - Câble Mini USB vers USB 91 cm
	1 - Adaptateur d'alimentation universel (E.-U./GB/EU)
	1 - CD de pilote
	1 - Manuel d'instruction

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis