

USB-C Micro-B Kabel - St/St - 0.5m - USB 2.0

Produkt-ID: USB2CUB50CM



Dieses USB-C™-zu-Micro-B-Kabel ermöglicht das Laden und Synchronisieren eines Mobilgeräts mit USB 2.0 Micro-USB über einen USB Type-C™-Laptop, ein USB-C-Wandladegerät, KFZ-Ladegerät oder eine Power Bank.

Sie können das Kabel auch zur einfachen Datensicherung auf einem externen Micro-USB-Laufwerk verwenden.

Dieses Kabel mit einer Sonderlänge von 0,5 Metern eignet sich bestens, um Ihre mobilen Micro-USB-Geräte über Verbindungen mit kurzer Distanz zu Ihrem Laptop zu laden und zu synchronisieren.

Sie können das Kabel auch zum Laden Ihrer Geräte über ein USB-C-Wandladegerät, KFZ-Ladegerät oder eine Power Bank verwenden - ideal für einfache, saubere Verbindungen unterwegs.

Sie können das Kabel auch zur einfachen Datensicherung von einem USB-C- oder Thunderbolt™3-Computer auf einem externen Micro-USB 2.0-Laufwerk verwenden. Das kurze Kabel ermöglicht eine Einrichtung in kleinen Arbeitsumgebungen außerhalb des Büros, in Cafés oder Hotelzimmern, sodass Sie Ihre Geräte ohne Kabelsalat anschließen können.

Tauschen Sie das USB-C-Ladekabel aus, das mit Ihrem Gerät geliefert wurde, oder bewahren Sie eines als Ersatzkabel für die Reise auf. Auf diese Weise sind alle Ihre Geräte bei Bedarf stets einsatzbereit, während Sie unterwegs sind.

Das USB2CUB50CM fällt unter die Garantie von StarTech.com zur Gewährleistung der Zuverlässigkeit für die gesamte Produktlebensdauer.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Laden und synchronisieren Sie Micro-USB 2.0-Mobilgeräte von einem USB-C- oder Thunderbolt 3-Computer aus
- Laden Sie Ihr Gerät über ein USB-C-Wandladegerät, KFZ-Ladegerät oder eine Power Bank
- Sichern Sie Daten auf ein externes Laufwerk

Merkmale

- Einfache Verbindungen dank eines umkehrbaren USB Type-C-Steckers, der sich in jeder Lage einstecken lässt.
- Kompatibel mit Thunderbolt 3-Anschluss
- Garantierte Zuverlässigkeit mit unserer lebenslangen Garantie

Hardware

Garantiebestimmung	Lifetime
Steckverbinderplatten	Nickel
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht

Leistung

Typ und Rate	USB 2.0 - 480 Mbit/s
--------------	----------------------

Steckverbinder

Steckverbinder A	USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)
Steckverbinder B	USB Micro-B (5-polig)

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Steckverbinderart	Gerade



Drahtstärke	22/30 AWG
Kabellänge	19.7 in [50 cm]
Produktlänge	19.7 in [50.0 cm]
Produktbreite	0.0 in [0.0 mm]
Produkthöhe	0.0 in [0.0 mm]
Produktgewicht	0.6 oz [17.0 g]

Verpackungsinformationen

Package Length	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.3 in [8.0 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	0.8 oz [22.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	USB-C-zu-Micro-B-Kabel
--------------------	------------------------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

