

Chiavetta mini Adattatore di rete Wireless-N WiFi USB 2.0 - Pennetta Scheda di rete USB 300Mbps 802.11n 2T2R


ID prodotto: USB300WN2X2C



L'adattatore di rete wireless USB USB300WN2X2C consente di aggiungere la connettività Wireless-N da 300 Mbps a un sistema desktop o laptop mediante USB 2.0. Grazie al design compatto e leggero, l'adattatore è estremamente portatile e occupa poco spazio quando è collegato al sistema utilizzato: è persino possibile lasciarlo collegato al laptop nel contenitore per il trasporto senza preoccuparsi di danneggiare l'adattatore o la porta host mentre si è in viaggio.

L'adattatore wireless USB supporta velocità di trasferimento dati fino a 300 Mbps attraverso una rete a WiFi 802.11n da 2,4 GHz (compatibile all'indietro con 802.11b/g), con un design dell'antenna a 2 trasmettitori/2 ricevitori. L'adattatore supporta inoltre le opzioni di protezione quali WEP, WPA o WPA2 oltre a un rapido collegamento dei dispositivi mediante WPS (Wireless Protected Setup) per un collegamento affidabile e sicuro.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Per aggiungere funzionalità di rete wireless senza dover aprire il case del computer
- Consente di sostituire o aggiornare una connessione WiFi esistente agli standard IEEE 802.11n
- Permette la connessione a una rete wireless-N in luoghi remoti in cui non sono disponibili connessioni cablate
- Consente di aggiungere la connettività WiFi ad alta velocità per il supporto di applicazioni complesse quali lo streaming video, VoIP e backup di rete

Caratteristiche

- Design estremamente compatto e leggero
- Configurazione antenna 2 trasmettitori/2 ricevitori (2x2:2)
- Conforme agli standard IEEE 802.11n con velocità di trasferimento dati fino a 300 Mbps
- Compatibile all'indietro con 802.11b/g (11/54 Mbps rispettivamente)
- Supporta la protezione wireless WEP (a 64 e 128 bit), WPA e WPA2
- Supporto di QoS (Quality of Service) WMM

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Interfaccia	Wireless
Tipo bus	USB 2.0
Configurazione antenna	2x2:2 (TxR:S)
Standard del settore	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
ID chipset	Realtek - RTL8192EU

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	300 Mbps
Larghezza di banda	20 / 40MHz

Intervallo di frequenza 2.400GHz ~ 2.484GHz

Funzioni di protezione Crittografia dati WEP

WPA and WPA2-PSK Data Encryption

TKIP/AES

WPA and WPA2 Enterprise Data Encryption

Connettore/i

Tipo/i connettori	1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
	1 - Wireless N (IEEE 802.11n)

Software

Compatibilità con sistemi operativi	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11
	Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019, 2022
	Mac OS X® 10.6 to 10.14
	Linux kernel 2.6.x e versioni successive Solo Versioni LTS

Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e cavi	Porta USB disponibile
-----------------------------	-----------------------

Indicatori

Indicatori LED	1 - Connessione/Attività
----------------	--------------------------

Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Alimentazione USB
Tensione ingresso	5V DC
Tensione di uscita	5 DC

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
Temperatura di conservazione	-40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)

	Umidità	10% ~ 90% RH (senza condensa)
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero
	Tipo enclosure	Plastica
	Lunghezza prodotto	0.9 in [2.2 cm]
	Larghezza prodotto	0.6 in [1.6 cm]
	Altezza prodotto	0.2 in [6.0 mm]
	Peso prodotto	0.1 oz [2.0 g]
Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1
	Lunghezza Confezione	5.6 in [14.3 cm]
	Larghezza del Pacco	6.9 in [17.5 cm]
	Altezza del Pacco	1.3 in [3.3 cm]
	Peso spedizione (confezione)	2.2 oz [62.0 g]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Adattatore wireless N USB
		1 - Manuale di istruzioni
Informazioni sulla garanzia		
	Warranty	2 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.