

USB 3.0 naar gigabit ethernet netwerkadapter - zilver

Productcode: USB31000SA



Krijg snel, betrouwbaar netwerktoegang voor uw MacBook, Chromebook™ of tablet, zelfs als u geen Ethernet-poort heeft. Deze USB 3.0 naar gigabit netwerkadapter voegt één RJ45 Ethernet-poort toe aan uw computer via uw USB 3.0 poort. Direct te installeren - zonder stuurprogramma's.

Geproduceerd met een hoogwaardige aluminium behuizing met zilveren finish, past de netwerkadapter mooi bij uw MacBook, Chromebook of tablet. Door zijn compactheid en draagbaarheid is deze USB-netwerkadapter de ideale laptopaccessoire. U hoeft geen voedingsadapter meer mee te nemen om de adapter te gebruiken, omdat deze direct vanaf de USB-hostpoort wordt gevoed.

Ideaal voor gebruik op kantoor of thuis, ondersteunt de USB 3.0 netwerkadapter de volledige gigabit bandbreedte door de snelheid van USB 3.0 (5 Gbps) te benutten. U hebt snel toegang tot zeer grote bestanden via een gigabit netwerk, waardoor u elke dag weer waardevolle tijd bespaart. De Realtek chipset garandeert betrouwbare prestaties.

Gebruiksklaar in een mum van tijd. Steek deze Ethernet-kabeladapter gewoon in de USB-poort van uw laptop en maak verbinding met uw netwerk. De netwerkadapter-chipset biedt native stuurprogramma ondersteuning, zodat u zich geen zorgen meer hoeft te maken over het installeren van extra software.

De USB31000SA wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Ideaal voor MacBook, Chromebook, andere slanke laptops en tablets die geen RJ45-poort hebben

- Neem de adapter mee met uw laptop als een draagbare accessoire met USB-voeding

Eigenschappen

- Voeg een vaste gigabit Ethernet-verbinding toe aan uw laptop of tablet via de USB 3.0-poort
- Native stuurprogramma ondersteuning (Windows, Mac en Chrome OS)
- Strak aluminium design met zilveren finish - past perfect bij uw MacBook, Chromebook of tablet
- Biedt betrouwbare vaste netwerktoegang met een 10/100/1000 RJ45 Ethernet-poort die volledig voldoet aan IEEE 802.3i/u/ab standaards
- USB-voeding voor gemakkelijke mobiliteit
- Realtek RTL8153 chipset garandeert betrouwbare prestaties
- Ondersteunt Wake-on-LAN
- Tot 9K Jumbo Frame ondersteuning
- Ondersteunt Auto MDIX
- Full-duplex flow control ondersteuning
- Ondersteunt IEEE 802.1Q VLAN-tagging
- IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Poorten	1
Interface	USB 3.0
Bus type	USB 3.0
Industriestandaarden	IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX en IEEE 802.3X full-duplex
Chipsetcode	Realtek - RTL8153

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	1 Gbps - Full-duplex gigabit Ethernet
-----------------------------	---------------------------------------

Max. afstand	100 m / 330 ft
Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Overspanningsbeveiliging	Ja
Compatibele netwerken	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Ja
Full duplex ondersteuning	Ja
Jumbo Frame Support	9K max.

Connector(en)

Type connector(en)	USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps) RJ-45
--------------------	--

Software

Besturingssystemen	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019 Mac OS X® 10.7 tot 10.15, 11.0 <i>VLAN Tagging wordt momenteel niet ondersteund in het Mac-besturingssysteem</i> Linux kernel 2.6.25 tot 4.11.x <i>Alleen LTS-versies</i>Chrome OS®
--------------------	---

Indicatoren

LED-indicatoren	Voeding - blauw Link - groen Activiteit - geel
-----------------	--

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur	-55°C to 125°C (-67°F to 257°F)
Vochtigheid	20% ~ 90%

Fysieke



eigenschappen

Kleur	Zilver
Form Factor	Aangesloten kabel
Type behuizing	Aluminium
Kabellengte	7.5 in [19.0 cm]
Lengte product	2.6 in [66.1 mm]
Breedte product	1.0 in [24.9 mm]
Hoogte product	0.7 in [16.9 mm]
Gewicht product	1.3 oz [36.0 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	8.0 in [20.4 cm]
Package Width	4.4 in [11.2 cm]
Package Height	0.8 in [21.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	3.0 oz [84.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	USB 3.0 gigabit NIC Verkorte handleiding
-------------	---

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

