

USB DVI Externe Dubbele of Multi Monitor Video-adapter

Productcode: USB2DVI



De USB2DVI USB DVI Multi Monitor Externe Video-adapter zet een beschikbare USB 2.0-poort om naar een externe videokaart met DVI-poort - hoogwaardige weergave op twee of meerdere monitoren voor een verscheidenheid van laptop- of desktoptoepassingen om uw productiviteit te verhogen .

Het is met de adapter ook mogelijk maximaal vijf extra beeldschermen tegelijk aan te sturen (met behulp van vijf USB2DVI multi-monitor externe videokaarten). Elke aangesloten adapter kan worden gebruikt om het bureaublad verder uit te breiden of de weergave van een scherm te dupliceren - dit alles zonder de computerbehuizing te hoeven openen om een extra videokaart te installeren.

Met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Voeg een extra beeldscherm toe en breid de weergave van uw bureaublad uit zonder uw computer te hoeven openen om een nieuwe videokaart te installeren

- Voeg meerdere (maximaal vijf) monitoren / projectoren toe aan uw computersysteem, gebruik makend van één USB2DVI per beeldscherm
- Bekijk grote of meerdere spreadsheets tegelijk verspreid over meerdere beeldschermen
- Een compacte en weinig wegende oplossing voor reizende zakenmensen met laptops, die de aansluiting op een tweede beeldscherm mogelijk maakt
- Sluit meerdere monitoren aan op één computer voor het weergeven van indrukwekkende multimediapresentaties
- Gebruik de adapter op uw PC aan te sluiten op uw televisie voor het vertonen van foto's en filmpjes
- Verhoog uw productiviteit door het uitvoeren van meerdere applicaties op verschillende beeldschermen - check uw e-mail op het ene scherm en werk aan een document op het andere
- Ideaal voor onderzoekers en schrijvers is de mogelijkheid om te werken aan een document op het ene beeldscherm en referentiemateriaal weer te geven op het andere

Eigenschappen

- Optimale prestaties bij 1680x1050 en ideaal voor gebruik met monitoren van 20" tot 22" of kleiner
- Fungeert als externe videokaart aangesloten via USB 2.0
- Geen netadapter benodigd
- Eenvoudige en snelle installatie
- Ondersteunt het gebruik van adapters voor DVI-naar-VGA of DVI-naar-HDMI

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
AV-ingang	USB 2.0
AV-uitgang	DVI
USB pass-through	Nee
Geheugen	16MB
Chipsetcode	DisplayLink - DL-165

Prestaties

Maximale digitale resoluties	1600x1200(standard) or 1680x1050(wide) @ 32 bits
------------------------------	--

Ondersteunde
resoluties

Widescreen (16/32 bit):

1680x1050, 1440x900, 1366x768

Standard (16/32 bit):

1600x1200, 1280x1024, 1280x960, 1024x768,
800x600, 640x480

Algemene specificaties

This USB video adapter uses a DisplayLink family chipset. If you're connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a Trigger or Fresco family chipset.

Connector(en)

Connector A

1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)

Connector B

1 - DVI-I (29-polig)

Software

Besturingssystemen

Windows® XP(32bit)/ Vista(32/64bit)/ 7(32/64bit) /
8(32/64bit) *, Aero 3D interface ondersteund

macOS Sequoia (15.0) / macOS Sonoma (14.0) /
macOS Ventura (13.0) / macOS Monterey (12.0) / Big
Sur (11.0) / Mountain Lion (10.8) / Lion (10.7) / Snow
Leopard (10.6) / Leopard (10.5) / Tiger (10.4)

Speciale
opmerkingen /
vereisten

Systeem- en
kabelvereisten

Vrije USB 2.0-poort

1,2 GHz of snellere CPU

512 MB RAM

30 MB vrije ruimte op de harde schijf

Notitie

Macintosh-computers gebaseerd op Power PC, zoals de
laatste iMacs, PowerBooks en PowerMacs, worden
momenteel niet ondersteund

This USB video adapter uses a DisplayLink® family
chipset. If you're connecting this device to a computer
along with additional USB video adapters or docking
stations, avoid using devices with different family
chipsets, such as Trigger or Fresco Logic®

Connect a maximum of five USB video adapters on a single computer. Support for multiple adapters will vary depending upon your system resources

This USB video adapter is not intended for graphical intensive applications, such as gaming

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Kabellengte	19.7 in [500 mm]
Lengte product	3.5 in [90 mm]
Breedte product	1.9 in [4.8 cm]
Hoogte product	0.9 in [2.4 cm]
Gewicht product	2.6 oz [73 g]

Verpakkingsinformatie

Lengte Verpakking	5.7 in [14.6 cm]
Package Width	1.9 in [47 mm]
Package Height	8.0 in [20.2 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	6.4 oz [180.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - USB-naar-DVI-adapter
	1 - Driver-CD
	1 - Handleiding

Garantiebepalingen

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.