

Cable adaptador USB 3.1 (10 Gbps) a SATA para unidades de disco

ID del Producto: USB312SAT3CB



He aquí una manera rápida y fácil de acceder a los datos de una unidad de disco duro o SSD de 2,5". Este adaptador estilo cable permite la conexión de su computador de escritorio o portátil directamente con una unidad SSD y el acceso a la misma a la velocidad ultrarrápida que ofrece la tecnología USB 3.1 Gen. 2 (hasta 10Gbps).

USB 3.1 Gen 2 ofrece mayor ancho de banda y velocidad, con tasas de transferencia de hasta 10Gbps: el doble que la velocidad que ofrece la tecnología USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1). Le permite aprovechar al máximo el alto rendimiento de los modelos más recientes de unidades SSD y discos duros, lo cual evita los cuellos de botella en sus transferencias de datos.

Este adaptador estilo cable tiene un diseño compacto y de peso ligero que permite llevarlo fácilmente en cualquier maletín de portátil o de otro tipo. Utilícelo donde quiera que vaya, a fin de tener acceso rápido a sus valiosos datos, sin que se requiera alimentación externa.

Nota: Este producto no es compatible con discos duros de 3,5". Para información sobre compatibilidad con discos duros de 3,5", consulte Cable USB a SATA con alimentación suplementaria (USB312SAT3).

El adaptador USB312SAT3CB está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad





Aplicaciones

- Técnicos que requieran acceso rápido y fácil a los datos de sus discos duros de 2,5"
- Aproveche la velocidad más rápida que ofrece la tecnología USB 3.1 Gen 2 (10Gbps)
- Acceda a cualquier unidad de disco duro o SSD de 2,5" desde cualquier ordenador equipado con USB, a fin de efectuar la migración de datos o la duplicación de una unidad
- Haga copias de seguridad de datos importantes en un dispositivo externo de almacenamiento
- Recupere datos de una unidad SATA ya existente

Características

- **ACCEDA RÁPIDAMENTE A UN SSD O UN HDD SATA:** Proporciona acceso instantáneo a sus unidades SATA de 2,5"; Compatible con SATA I, II y III (hasta 6Gbps) NOTA: Sólo admite unidades SATA de 2,5". Para unidades de 3,5", consulte nuestro USB312SAT3
- **VELOCIDADES DE TRANSFERENCIA RÁPIDAS Y SOPORTE DE UASP:** El cable adaptador para discos duros SATA permite a los usuarios experimentar un rendimiento mejorado y velocidades de transferencia de datos súper rápidas con soporte para USB 3.1 (10Gbps) y UASP
- **CONÉCTESE DESDE CUALQUIER LUGAR:** El convertidor de almacenamiento externo HDD / SSD ofrece una portabilidad perfecta, cabiendo perfectamente en la bolsa del portátil; se alimenta por USB, por lo que no se necesitan cables de alimentación externos
- **PLUG-AND-PLAY:** Acceda a cualquier unidad de disco duro de 2,5" o SSD desde cualquier ordenador USB simplemente conectando el cable adaptador SATA; puede intercambiar fácilmente entre unidades sin necesidad de instalar la unidad dentro de una caja

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Interfaz	USB 3.2 Gen 2
Tipo de Bus	USB 3.2 Gen 2
Cantidad de Unidades	1
Tamaño de la Unidad	2.5in

Unidades Compatibles	SATA
Cantidad de bahías de 2,5 pulgadas	1
ID del Conjunto de Chips	ASMedia - ASM235CM

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	10 Gbps
Tipo y Velocidad	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
Compatibilidad con UASP	Sí
TRIM Support	Sí
4Kn Support	Sí
RAID	No
Capacidad Máxima de la Unidad	Probada con discos duros de hasta 2TB a 7200RPM
Soporta Hot Swap	Sí
MTBF	1,665,032 horas

Conector(es)

Conectores de la Unidad	1 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines)
Conectores del Host	1 - USB 3.2 Type-A (9 pines, Gen 2, 10Gbps)

Software

Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

Observaciones / Requisitos

Nota	Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
------	--

Requisitos de Energía

Fuente de alimentación	Alimentado por USB
------------------------	--------------------

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Humedad	40% a 50% RH (humedad relativa)

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Producto	20.3 in [51.5 cm]
Ancho del Producto	1.8 in [4.5 cm]
Altura del Producto	0.3 in [8.0 mm]
Peso del Producto	1.4 oz [39.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	6.2 in [15.7 cm]
Ancho de la Caja	7.8 in [19.9 cm]
Altura de la Caja	0.8 in [2.1 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.9 oz [54.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable adaptador USB 3.1 a DD SATA de 2,5"
	1 - Guía de inicio rápido

Información Acerca de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.