

USB DVI Externe Dubbele of Multi Monitor Video-adapter

Productcode: USB2DVIE2



De USB2DVIE2 USB DVI Multi Monitor Externe Video-adapter zet een beschikbare USB 2.0-poort om naar een externe videokaart met DVI-poort - hoogwaardige weergave op twee of meerdere monitoren voor een verscheidenheid van laptop- of desktoptoepassingen om uw productiviteit te verhogen .

Het is met de adapter ook mogelijk maximaal vijf extra beeldschermen tegelijk aan te sturen (met behulp van vijf USB2DVIE2 multi-monitor externe videokaarten). Elke aangesloten adapter kan worden gebruikt om het bureaublad verder uit te breiden of de weergave van een scherm te dupliceren - dit alles zonder de computerbehuizing te hoeven openen om een extra videokaart te installeren.

Afbeeldingen toepassing

Met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Voeg een extra beeldscherm toe en breid de weergave van uw bureaublad uit zonder uw computer te hoeven openen om een nieuwe videokaart te installeren
- Voeg meerdere (maximaal vijf) monitoren / projectoren toe aan uw computersysteem, gebruik makend van één USB2DVIE2 per beeldscherm
- Bekijk grote of meerdere spreadsheets tegelijk verspreid over meerdere beeldschermen

- Een compacte en weinig wegende oplossing voor reizende zakenmensen met laptops, die de aansluiting op een tweede beeldscherm mogelijk maakt
- Sluit meerdere monitoren aan op één computer voor het weergeven van indrukwekkende multimediapresentaties
- Gebruik de adapter op uw PC aan te sluiten op uw televisie voor het vertonen van foto's en filmpjes
- Verhoog uw productiviteit door het uitvoeren van meerdere applicaties op verschillende beeldschermen - check uw e-mail op het ene scherm en werk aan een document op het andere
- Ideaal voor onderzoekers en schrijvers is de mogelijkheid om te werken aan een document op het ene beeldscherm en referentiemateriaal weer te geven op het andere

Eigenschappen

- Optimale prestaties bij 1440x900 (hogere resoluties mogelijk) en ideaal voor gebruik met monitoren van 17" tot 19" of kleiner
- Werkt met desktopcomputers en laptops
- Geen voedingsadapter nodig, eenvoudige installatie
- Wordt geleverd met eenvoudig te gebruiken software voor het configureren van meerdere beeldschermen en ondersteunt EDID-monitordetectie voor verhoogde beeldschermcompatibiliteit
- Ondersteunt het gebruik van adapters voor DVI-naar-VGA of DVI-naar-HDMI

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
AV-ingang	USB 2.0
AV-uitgang	DVI
USB pass-through	Nee
Geheugen	16MB
Chipsetcode	Trigger - Trigger 1+

Prestaties

Ondersteunde resoluties	Widescreen(16/32 bit): 1680x1050, 1440x900, 1280x800, 1280x768
-------------------------	---



Standard(16/32 bit):

1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960,
1152x864, 1024x768, 800x600

Algemene specificaties Deze USB-videoadapter maakt gebruik van een Trigger family chipset. Als u dit apparaat aansluit op een computer samen met extra USB-videoadapters of docking stations, vermijd dan het gebruik van apparaten met een DisplayLink of Fresco family chipset.

Connector(en)

Connector A	USB Type-A (4-polig) USB 2.0
Connector B	DVI-I (29-polig)

Software

Besturingssystemen	Windows® 11 Windows® 10 (32/64) Windows 8 / 8.1 (32/64) Windows 7(32/64) Windows Vista (32/64) Windows XP (32/64)
--------------------	--

Speciale opmerkingen / vereisten

Systeem- en kabelvereisten	Een vrije USB 2.0-poort
Notitie	Deze USB-videoadapter maakt gebruik van een Trigger family chipset. Als u dit apparaat aansluit op een computer samen met extra USB-videoadapters of docking stations, gebruik dan geen apparaten met verschillende family chipsets zoals DisplayLink® of Fresco Logic® Connect a maximum of five USB video adapters on a single computer. Support for multiple adapters will vary depending upon your system resources This USB video adapter is not intended for graphical intensive applications, such as gaming

Fysieke



eigenschappen

Kleur	Zwart
Lengte product	3.6 in [91 mm]
Breedte product	2.1 in [53 mm]
Hoogte product	0.7 in [18 mm]
Gewicht product	3.8 oz [108 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	8.3 in [21 cm]
Package Width	5.7 in [14.5 cm]
Package Height	1.6 in [40 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	9.3 oz [263 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	USB-naar-DVI-adapter
	CD met drivers en software
	Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

