

## Adattatore scheda video USB a DVI - 1920x1200

ID prodotto: USB2DVIE3



L'adattatore video USB DVI USB2DVIE3 offre una perfetta soluzione esterna a più monitor che permette di aggiungere a computer laptop o desktop un'uscita DVI esterna ad alta risoluzione (fino a 1920x1200) tramite una porta USB 2.0 libera. Una soluzione conveniente per sistemi in cui mancano le uscite richieste per un'installazione multi monitor, questo adattatore da USB a DVI ad elevate prestazioni può essere impiegato per eseguire clonazioni dello schermo primario e mostrare le medesime immagini su entrambi gli schermi oppure per estendere il desktop e raddoppiare lo spazio di lavoro. L'adattatore video USB, con fattore di forma ridotto, può essere utilizzato con massimo quattro (per un totale di cinque) adattatori video USB USB2DVIE3 aggiuntivi, per creare collegamenti DVI multipli e aggiungere schermi in modo rapido e semplice, tutto senza dover aprire il case del computer e installare schede video aggiuntive. Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

### Certificazioni, report e compatibilità



### Applicazioni

- Permette di aggiungere un adattatore per un display secondario ed estendere il display del desktop senza dover aprire il computer per installare una nuova scheda video

- Permette di aggiungere più monitor/proiettori (fino a cinque) all'installazione del computer utilizzando un dispositivo USB2DVI-E3 per ogni display aggiuntivo
- Consente di visualizzare più fogli di calcolo o fogli di grandi dimensioni distribuiti su più display
- Una soluzione compatta e leggera per professionisti in viaggio che utilizzano PC laptop in quanto permette il collegamento a un display secondario.
- Consente di collegare più monitor a un solo computer per creare entusiasmanti presentazioni multimediali.
- È possibile utilizzare l'adattatore per collegare il PC alla televisione per riprodurre fotografie e filmati di famiglia.
- Aumenta la produttività permettendo di eseguire più applicazioni su schermi diversi, ad esempio controllare la posta elettronica su un display e lavorare a un documento su un altro.
- Ideale per ricercatori e scrittori poiché offre la possibilità di avere il materiale di riferimento su un display e la copia del documento a cui si sta lavorando sull'altro.

## Caratteristiche

- Supporta risoluzioni fino a 1920x1200
- Include un adattatore da DVI a VGA e supporta l'uso di adattatori da DVI a HDMI
- Compatibile sia con computer desktop, che laptop
- Non richiede un adattatore di alimentazione, facile installazione

---

### Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Ingresso AV	USB 2.0
Uscita AV	DVI
Pass-through USB	No
Memoria	32MB
Standard del settore	Conforme a USB 2.0
ID chipset	Trigger - T2-285B

---

### Prestazioni

Risoluzioni supportate Widescreen(16/32 bit):  
1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1440x900,  
1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720

Standard(16/32 bit):

1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960,  
1152x864, 1024x768, 800x600

Widescreen supportato Sì

MTBF 200,000 Hours

---

Connettore/i

Connettore A 1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)

Connettore B 1 - DVI-I (29 pin)

---

Software

Compatibilità con sistemi operativi  
Windows® 11  
Windows® 10 (32/64)  
Windows 8 / 8.1 (32/64)  
Windows 7(32/64)  
Windows Vista (32/64)  
Windows XP (32/64)

---

Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e cavi Processore di sistema: Quad Core 2,4 GHz (i5 consigliato)

Memoria di sistema: 4 GB

Nota È possibile collegare massimo cinque adattatori video USB a un singolo computer. Il supporto di più adattatori varia a seconda delle risorse di sistema

Questo adattatore video USB non è destinato alle applicazioni a uso intensivo di grafica, come il gaming

---

Ambientale

Temperatura d'esercizio -10°C to 55°C (14°F to 131°F)

Temperatura di conservazione -25°C to 75°C (-14°F to 167°F)

Umidità <85% RH senza condensa

---

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Plastica
Lunghezza del cavo	19.7 in [500 mm]
Lunghezza prodotto	3.5 in [8.8 cm]
Larghezza prodotto	2.1 in [5.2 cm]
Altezza prodotto	0.7 in [1.8 cm]
Peso prodotto	3.8 oz [108.0 g]

---

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	8.4 in [21.3 cm]
Package Width	5.7 in [14.6 cm]
Package Height	1.6 in [4.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	10.7 oz [304.0 g]

---

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Adattatore USB a DVI
	1 - Adattatore da DVI a VGA
	1 - CD software e driver
	1 - Manuale di istruzioni

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

