

Adaptateur de Disque Dur USB 3.1 à 2,5" SATA - USB 3.1 Gen 2 10Gbps avec Convertisseur de Stockage Externe HDD/SSD UASP

N° de produit: USB312SAT3CB



Voici une façon rapide et facile d'accéder aux données d'un SSD ou d'un disque dur de 2,5 pouces. Cet adaptateur de style câble permet de brancher directement un ordinateur portable ou de bureau à un SSD afin d'y accéder rapidement par USB 3.1 Gen 2 (jusqu'à 10 Gb/s).

Le câble adaptateur facilite le passage entre les disques durs sans qu'il soit nécessaire de les installer dans un boîtier. Vous pourrez rapidement copier ou récupérer des données d'un SSD/HDD de 2,5 pouces sans autre accessoire. Il vous permet d'accéder facilement à vos disques durs afin de les cloner ou de migrer et de sauvegarder des données à la vitesse de l'USB 3.1 Gen 2.

Avec ses vitesses pouvant atteindre 10 Gb/s, soit deux fois la vitesse de l'USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1), l'USB 3.1 Gen 2 est synonyme d'augmentation de la bande passante et de la vitesse. Il vous permet de profiter des qualités exceptionnelles des tout derniers modèles de SSD et de disque dur, tout en réduisant le ralentissement du transfert de données.

Cet adaptateur de style câble présente un design compact et léger, sans alimentation externe, qui permet de le ranger facilement dans l'étui de transport ou le sac de votre ordinateur portable. Où que vous alliez, utilisez-le pour accéder rapidement à vos précieuses données.

Certifications, rapports et compatibilité





Applications

- Idéal pour les techniciens qui ont besoin d'une façon rapide et facile d'accéder aux données d'un disque dur de 2,5 pouces
- Tirez le maximum de la vitesse de l'USB 3.1 Gen 2 (10 Gb/s)
- Accédez à n'importe quel disque dur ou SSD 2,5 pouces à partir d'un ordinateur compatible USB pour la migration de données ou le clonage de disque dur
- Sauvegardez les données importantes sur un périphérique de stockage externe
- Récupérez les données d'un ancien disque SATA

Spécifications techniques

- **ACCÈS RAPIDE À UN SSD OU À UN DISQUE DUR SATA** : Ce câble USB 3.1 vers SATA permet d'accéder instantanément à vos disques SATA 2,5". L'adaptateur est compatible avec SATA I/II/III (jusqu'à 6 Gbps). Pour les disques 3,5", veuillez consulter notre USB312SAT3
- **VITESSE DE TRANSFERT RAPIDE & SUPPORT UASP** : Le câble pour disque dur SATA permet aux utilisateurs de bénéficier de performances améliorées et de vitesses de transfert de données ultra-rapides grâce à la prise en charge de l'USB 3.1 (10Gbps) et de l'UASP
- **CONNECTEZ-VOUS OÙ QUE VOUS SOYEZ** : Le convertisseur de stockage HDD/SSD offre une portabilité parfaite, se range dans la sacoche d'un PC portable. L'adaptateur de type câble est alimenté par USB et ne nécessite donc aucun cordon d'alimentation externe
- **PLUG-AND-PLAY** : Accédez à n'importe quel disque dur 2,5" ou lecteur à état solide à partir de n'importe quel PC compatible USB en branchant le câble adaptateur SATA ; vous pouvez changer de disque sans avoir besoin d'installer le disque dans un boîtier

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Interface	USB 3.2 Gen 2
Type de bus	USB 3.2 Gen 2
Nombre de disques	1
Taille du disque	2.5in

	Disques compatibles	SATA
	Nombre de baies 2,5 pouces	1
	ID du chipset	ASMedia - ASM235CM
Performance		
	Vitesse max. de transfert de données	10 Gbit/s
	Type et débit	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
	Prise en charge UASP	Oui
	Support TRIM	Oui
	4Kn Support	Oui
	RAID	Non
	Capacité max. de disque	Actuellement testé avec des disques durs pouvant atteindre 2 To 7 200 tr/min
	Capacité échange à chaud	Oui
	MTBF	1,665,032 heures
Connecteur(s)		
	Connecteurs de disque	1 - Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches)
	Connecteurs hôte	1 - USB 3.2 Type-A (9 broches, Gen 2, 10Gbps)
Logiciel		
	Compatibilité système d'exploitation	OS independent; No software or drivers required
Notes spéciales / Configuration		
	Remarque	Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
Alimentation		
	Source d'alimentation	Alimentation par USB

Conditions
environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage	-10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Humidité	Humidité relative de 40 % ~ 50 %

Caractéristiques
physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Plastique
Longueur du produit	20.3 in [51.5 cm]
Largeur du produit	1.8 in [4.5 cm]
Hauteur du produit	0.3 in [8.0 mm]
Poids du produit	1.4 oz [39.0 g]

Informations
d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	6.2 in [15.7 cm]
Package Width	7.8 in [19.9 cm]
Package Height	0.8 in [2.1 cm]
Poids brut	1.9 oz [54.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble adaptateur de disque dur USB 3.1 vers SATA 2,5 pouces
	1 - Guide de démarrage rapide

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis