

3ft (91cm) White USB-C Charging Cable, USB-IF Certified USB C Cable, 240W PD EPR, USB 2.0 Type-C Laptop Charger Cord, USB-C Data Transfer Cable, TPE Jacket

Produkt-ID: USB2EPR3FW



Connect a charger to a USB Power Delivery (PD) 3.1-enabled device, using this USB-C Charging Cable. The USB-C charger cord delivers up to 240W of Extended Power Range (EPR) Power Delivery and 5A output for fast charging. The connector markings enable quick visual identification, distinguishing this cable from other similar-looking or unmarked USB-C cables. Eliminate guesswork and always choose the appropriate Type-C cable to support full 240W charging.

Quality Construction

Designed for frequent use, the USB-C EPR Charging Cable features a rugged TPE outer jacket for increased wear resistance. The durable nickel-plated connectors are rated to operate beyond 10,000 insertion cycles, enhancing its durability and longevity.

Charge Mobile Devices On The Go

Charge a USB-C device with a USB-C wall charger, car charger, or power bank. The 3-foot (0.9-meter) USB Type-C cable is the ideal length for desk and mobile workstations, commuters, in-car use or to reduce clutter when syncing with a USB-C laptop.

Power a Laptop

With up to 5A of output, the USB-C Charger Cord supports up to 240W of Power Delivery to charge a USB-C laptop, or fast charge a tablet or smartphone. To use, connect the cable from a USB-C laptop to a USB-C wall charger.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Ideal for high-power USB-C devices
- USB-IF Certified for guaranteed reliability

Merkmale

- **USB-C EPR CHARGING CABLE:** Type-C cable supports Power Delivery 3.1 Extended Power Range (EPR); Up to 240W to high-power USB-C laptops; Connect to a USB-C charger or hub; Connector markings identify data/power specs; Choose the right 240W cable at-a-glance
- **USB-IF-zertifiziert:** USB-C-Kabel ist USB-IF-zertifiziert und hat integrierten E-Marker-Chip für stabile Power-Delivery-Ausgabe an USB-C-Hosts und Peripheriegeräte; bei Verwendung zertifizierter Kabel ist zuverlässige Leistung und Kompatibilität garantiert
- **QUALITY CONSTRUCTION:** Nickel-plated connectors rated beyond 10,000 insertion cycles; 30AWG wire tested to withstand 120° bends; Braided Aluminum shield for enhanced EMI protection; Durable TPE outer jacket is halogen-free and RoHS compliant
- **ANWENDUNGEN:** Kompatibel mit USB-C Power Delivery-fähigen Geräten; ideal für Power Laptops, die EPR-Ladung brauchen, inkl. 16 Zoll MacBook Pro M3 Pro/M3 Max; unterstützt USB 2.0 für den allgemeinen Gebrauch, inkl. Datentransfer und Gerätesynchronisation
- **PERFORMANCE:** 240W/5A PD 3.1 EPR, 48V; Backward Compatible w/140W/100W/60W; USB 2.0 Type-C (480Mbps); Length: 3-foot (0.9-meter) cable; Color: White; O.D.: 0.16in (4.0mm); TPE Jacket w/Braided Aluminum Shield; NOTE: USB-C video (DP Alt Mode) is not supported

Hardware

Garantiebestimmungen		Lifetime
Active or Passive Adapter		Passiv
Steckverbinderplatten		Nickel
Typ der Kabelummantelung		TPE - Thermoplastic Elastomers
Typ der Kabelabschirmung		Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht

Kabeltyp		Passive Copper Cable
Leistung	Max. Datenübertragungsrate	480Mbps
	Typ und Rate	USB 2.0 - 480 Mbit/s
	MTBF	Rated beyond 10,000 insertion cycles
Steckverbinder	Steckverbinder A	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)
	Steckverbinder B	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)
Spezielle Hinweise/Anforderungen	Hinweis	USB-C video (DP Alt Mode) is not supported
Strom	Stromversorgung	Busgespeist
	Power Delivery	240W
	Eingangsstrom	5A
Umgebungsbedingungen	Betriebstemperatur	-10 to 60 (14°F to 140°F)
	Lagertemperatur	-20 to 70 (-4°F to 158°F)
	Feuchtigkeit	5%~85%
Physische Eigenschaften	Farbe	Weiß
	Steckverbinderart	Gerade
	Drahtstärke	30 AWG
	Gehäusotyp	Polyamide Resin
	Kabellänge	3.0 ft [0.9 m]

Außendurchmesser des Kabels 0.2 in [4 mm]

Produktlänge 36.0 in [91.4 cm]

Produktbreite 0.5 in [1.2 cm]

Produkthöhe 0.3 in [6.4 mm]

Produktgewicht 0.0 oz [0.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketlänge 3.7 in [9.4 cm]

Paketbreite 5.0 in [12.8 cm]

Pakethöhe 0.9 in [2.2 cm]

Versandgewicht (Verpackung) 1.2 oz [34.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten 1 - 3ft USB-C-Ladekabel M/M

Garantieinformationen

Warranty Lifetime

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.