

1,8m USB-C Kabel, USB 5Gbps, 100W (5A) Power Delivery, Works With Chromebook
Gecertificeerd, 4K 60Hz DP Alt Mode, USB-IF Gecertificeerd - Thunderbolt Compatibel

Productcode: USB315C5C6




Met tot 5 A (100 W) uitgangsvermogen kan deze USB-C™ naar USB-C kabel worden gebruikt voor het voeden en opladen van een USB-C laptop, zoals uw Apple MacBook, MacBook of Google Pixelbook™, via een USB-C wandlader, autolader of power bank. Of u kunt uw laptop vanaf een USB-C docking station voeden. U kunt uw USB-C harde schijf ook vanaf de USB-C poort van uw laptop voeden.

Met een vermogen van 5A kunt u uw mobiele apparaten sneller opladen dan met een normale USB-C 3.2 Gen 1 kabel, perfect dus voor onderweg. Verminder de benodigde oplaadtijd en zorg dat uw mobiele apparaten gebruiksklaar zijn, telkens wanneer u deze nodig hebt, terwijl u onderweg bent.

De kabel ondersteunt volledige 4K 60 Hz video en DisplayPort 1.2, en is compatibel met bestaande DisplayPort-schermen. Hij is ideaal voor het aansluiten van uw docking station of laptop op een scherm met verbazingwekkende resolutie, contrast en kleurdiepte voor geweldige details.

De USB Type-C kabel heeft strenge compliance-tests ondergaan en is gecertificeerd volgens USB-IF (USB Implementers Forum) om aan alle USB 3.2 Gen 1 specificaties te voldoen. Daartoe behoren alle milieu-, elektrische en mechanische normen, waardoor u beschikt over een betrouwbare en hoogwaardige kabel voor al uw USB-C apparaten.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Voed uw USB-C harde schijf vanaf een laptop
- Voed uw USB-C laptop vanaf een lader of power bank
- Laad uw USB-C laptop vanaf een docking station
- Laad uw mobiele USB-C apparaten snel op met een lader
- Synchroniseer uw mobiele USB-C apparaten met een laptop
- Geef 4K 60 Hz video weer en ondersteun DisplayPort 1.2 met USB-C apparaten die met DP zijn uitgevoerd

Eigenschappen

- USB-C naar USB-C kabel met tot 5 A uitgangsvermogen voor het snel opladen van uw mobiele Type C apparaten of het voeden van uw USB-C laptop met een wandlader, autolader of power bank
- Laad een USB Type-C laptop op mbv een docking station / Synchroniseer USB-C mobiele apparaten met uw USB-C computer / Voed uw USB-C harde schijf via een laptop
- USB 3.2 Gen 1 USB-IF gecertificeerd / 5 Gbps / Compatibel met Thunderbolt 3 / Gegarandeerde betrouwbaarheid met 2 jaar garantie
- 1,8 m USB Type C kabel / 1,8 m USB C laadkabel / 1,8 m USB C kabel / 1,8 m USB 3.2 Gen 2 kabel
- Dit product is getest en gecertificeerd als 'Works with Chromebook', d.w.z. dat het voldoet aan de compatibiliteitsstandaarden van Google en compatibel is met uw Chromebook.

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Prestaties

Maximale digitale resoluties	4K bij 60 Hz
Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s

Connector(en)

	Connector A	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5Gbps)
	Connector B	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5Gbps)
Voeding	Power Delivery	100W
Fysieke eigenschappen	Kleur	Zwart
	Stijl connector	Recht
	Draaddikte	32 AWG
	Kabellengte	6.0 ft [1.8 m]
	Lengte product	6.0 ft [1.8 m]
	Breedte product	0.5 in [1.2 cm]
	Hoogte product	0.2 in [5.0 mm]
	Gewicht product	3.0 oz [85.0 g]
Verpakkingsinformatie	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	5.9 in [15.1 cm]
	Breedte Verpakking	7.8 in [19.9 cm]
	Hoogte Verpakking	0.8 in [2.0 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	3.5 oz [100.0 g]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - usb-c kabel
Garantiebepalingen	Warranty	2 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.