

4,5 m aktiv USB 2.0-förlängningskabel - M/F


Produkt ID: USB2FAAEXT15



Denna 4,5 m USB 2.0 aktiva förlängningskabel erbjuder en USB A-hankontakt och en USB A-honkontakt och ger en aktiv, busströmförsedd förlängning av en USB 2.0-anlutning med upp till 4,5 m.

Förlängningskabeln (USB-förlängare) stöder USB 2.0 höghastighetsöverföringar på upp till 480 Mbps.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Anslut skrivare, scanner eller andra USB-enheter som är utom räckhåll för vanliga USB-kablar
- Förläng avståndet för USB-tillägg där en extern strömkälla inte är tillgängligt/praktiskt

Funktioner

- Strömförses direkt från USB-porten

- Kan överlappas upp till 5 nivåer
- Kompatibel med höghastighets USB 2.0-värdgränssnitt med stöd för dataöverföringshastigheter på upp till 480 Mbps
- Bakåtkompatibel med USB 1.1/1.0-enheter
- Kompatibel med plug-and-play

Prestanda

Garantipolicy	2 Years
Typ och hastighet	USB 2.0 - 480 Mbit/s

Kontakt(er)

Connector A	1 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)
Connector B	1 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)

Mjukvara

OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

Särskilda anmärkningar/krav

System- och kabelkrav	1 x ledig USB-port
Obs.	Överlappa upp till 5 USB2FAAEXT15-enheter för ytterligare förlängning

Utseende

Färg	Rymdgrå
Kabellängd	15.0 ft [4.6 m]
Produktlängd	15.0 ft [4.6 m]
Produktbredd	1.2 in [3 cm]
Produkthöjd	0.9 in [2.2 cm]
Produktvikt	5.5 oz [156 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
-------------------	---

Paketets längd	8.7 in [22 cm]
Paketets bredd	7.9 in [20 cm]
Paketets höjd	1.2 in [30 mm]
Fraktvikt (förpackning)	5.8 oz [165 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - 4,5 m USB 2.0 aktiv förlängningskabel
-----------------	---

Warranty
Information

Warranty	2 År
----------	------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.