

1 m USB 2.0 A-auf-B-Kabel - Stecker/Stecker

Produkt-ID: USB2HAB1M



Das 1 m lange USB A-auf-B-Kabel USB2HAB1M verfügt über einen USB A-Stecker und einen USB B-Stecker und bietet eine hochwertige Verbindung mit USB 2.0-Peripheriegeräten wie USB-Drucker, Scanner oder externe USB-Festplatten. Dieses USB 2.0 A-B-Kabel ESATAPNLFM1 ist nur aus hochwertigen Materialien gefertigt und wurde fachkundig entwickelt für Strapazierfähigkeit. Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Geeignet für jedes USB 2.0-Gerät oder Ergänzungskarte
- Kompatibel mit USB 1.1-Geräten
- Ersetzen Sie verbrauchte oder fehlende USB-Kabel durch dieses hochwertige Kabel

Merkmale

- Hochwertige USB A- und USB B-Anschlüsse
- Unterstützt USB-Datenübertragungsraten bis zu 480 MBit/s

Hardware

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| Garantiebestimmungen | Lifetime |
| Typ der Kabelummantelung | PVC - Polyvinyl Chloride |
| Typ der Kabelabschirmung | Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht |

Steckverbinder

| | |
|------------------|------------------------------|
| Steckverbinder A | USB Type-A (4-polig) USB 2.0 |
| Steckverbinder B | USB B (4-polig) |

Physische Eigenschaften

| | |
|----------------|--------------------|
| Farbe | Schwarz |
| Drahtstärke | 24/28 AWG |
| Kabellänge | 39.4 in [100 cm] |
| Produktlänge | 39.4 in [100.0 cm] |
| Produktbreite | 0.0 in [0.0 mm] |
| Produkthöhe | 0.0 in [0.0 mm] |
| Produktgewicht | 1.7 oz [48.3 g] |

Verpackungsinformationen

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Paketmenge | 1 |
| Package Length | 8.7 in [22.2 cm] |
| Package Width | 4.9 in [12.5 cm] |
| Package Height | 0.4 in [10.0 mm] |
| Versandgewicht (Verpackung) | 1.7 oz [49.3 g] |

Verpackungsinhalt

| | |
|--------------------|---|
| Im Paket enthalten | 1 m USB 2.0 A-auf-B-Kabel - Stecker/Stecker |
|--------------------|---|

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.