

## Cable de 2m USB-C USB 3.0 Certificado con Entrega de Potencia

ID del Producto: USB315CC2M



Este cable USB 3.0 USB-C™ le permite conectar sus dispositivos USB Type-C™ para la sincronización, carga y alimentación de sus dispositivos. USB 3.0 también se conoce como USB 3.1 Gen 1.

El cable también es compatible con los puertos Thunderbolt™ 3, lo cual significa que puede cargar y sincronizar sus dispositivos móviles USB-C mediante el uso de un ordenador portátil equipado con Thunderbolt 3.

Con hasta 3A (60W) de alimentación nominal (salida), puede utilizar este cable USB Type-C para suministrar alimentación a su unidad de disco duro USB-C desde el puerto USB-C de su ordenador portátil.

También puede suministrar alimentación a un ordenador portátil equipado con USB-C, como su Apple MacBook o Chromebook Pixel™. Solo tiene que conectar el cable a su ordenador portátil equipado con USB-C y a un cargador USB-C de pared.

Los 3A de alimentación le permiten cargar sus dispositivos móviles más rápido que con un cable USB-C 3.0 convencional.

Este cable de 2 metros le ofrece la longitud extra que necesita para evitar restricciones de distancia y mantenerse conectado. Puede cargar y sincronizar su dispositivo móvil USB-C, casi en cualquier entorno. Incluso cuando esté tomando notas en una sala de juntas, poniéndose al día con su correo electrónico en la habitación de un hotel o leyendo en una cafetería, el cable de su dispositivo móvil permitirá que llegue hasta el ordenador o cargador de pared, de forma más confortable.

El cable es compatible con vídeo 4K total a 60 Hz y DisplayPort 1.2, así como con pantallas DisplayPort existentes. Resulta ideal para la conexión de su replicador de puertos u ordenador portátil a un monitor, con detalles de asombrosa resolución, contraste y profundidad de color.

El cable ha sido sometido a rigurosas pruebas de compatibilidad y ha logrado la certificación USB-IF (del foro de implementadores de USB), además de que cumple con todas las especificaciones USB 3.0.

Esto incluye todas las normas relacionadas con el medioambiente, la electricidad y la mecánica, lo cual garantiza que es un cable fiable y de alta calidad que funcionará con todos sus dispositivos USB-C.

El modelo USB315CC2M está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y fiabilidad garantizada.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

### Aplicaciones

- Alimente su disco duro USB-C desde su ordenador portátil equipado con USB-C
- Alimente su ordenador portátil equipado con USB-C desde un cargador de pared USB-C
- Cargue rápidamente sus dispositivos móviles USB-C con su cargador de pared o su ordenador equipado con USB-C
- Sincronice sus dispositivos USB-C con su ordenador equipado con USB-C

### Características

- Certificación USB-IF
- Ofrece hasta 3 amperios de alimentación nominal (salida) para la carga rápida de sus dispositivos móviles o la alimentación de sus dispositivos periféricos USB-C u ordenador portátil equipado con USB-C
- Soporte para tasas de transferencia de datos de hasta 5Gbps
- Compatible con puertos Thunderbolt 3
- Fiabilidad garantizada, con la garantía de 2 años de StarTech.com

---

#### Hardware

Política de Garantía	2 Years
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

---

#### Rendimiento



Resolución Digital  
Máxima 4K @ 60Hz

Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s

---

Conector(es)

Conector A USB Type-C (24 pines) USB 3.0 (5Gbps)

Conector B USB Type-C (24 pines) USB 3.0 (5Gbps)

---

Requisitos de  
Energía

Power Delivery 60W

---

Requisitos  
Ambientales

Temperatura  
Operativa 0°C to 35°C (32°F to 95°F)

Temperatura de  
Almacenamiento -10°C to 80°C (14°F to 176°F)

Humedad HR DE 5%-90% (sin condensación)

---

Características  
Físicas

Color Negro

Estilo de Conector Recto

Calibre del Conductor 26 AWG (0.404 mm)

Longitud del Cable 6.6 ft [2 m]

Longitud del Producto 6.6 ft [2.0 m]

Ancho del Producto 0.5 in [12.1 mm]

Altura del Producto 0.3 in [6.4 mm]

Peso del Producto 3.1 oz [89.0 g]

---

Información  
de la Caja

Longitud de la Caja 8.7 in [22.0 cm]

Ancho de la Caja 7.9 in [20.0 cm]



Altura de la Caja      0.0 in [0.1 mm]

Peso (de la Caja) del Envío      3.4 oz [97.0 g]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja      cable usb-c

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

