

Cable USB 91cm para Impresora Acodado en Ángulo - 1x USB A Macho - 1x USB B Macho - Adaptador Negro

ID del Producto: USB2HAB2RA3



El cable USB A-a-B (91 cm), modelo USB2HAB2RA3, incluye un conector USB 'A' macho en ángulo derecho y un conector USB 'B' macho en ángulo derecho que permiten conexiones de alta calidad con periféricos USB 2.0, como impresoras, escáneres o discos duros externos USB, incluso en espacios estrechos o de difícil acceso.

Los conectores USB en ángulo derecho permiten situar el cable contra cualquier pared u otra superficie, lo cual evita, como suele ser requisito, disponer de un espacio más grande para una conexión 'recta' entre el cable y el puerto USB o el dispositivo periférico.

Fabricado con materiales solo de alta calidad y diseñado para un rendimiento y confiabilidad óptimos, este cable USB 2.0 A-B está respaldado por la garantía de por vida de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Conexión de dispositivos USB 2.0, como impresoras, escáneres o discos duros externos USB, incluso en espacios estrechos y de difícil acceso

Características

- 1 conector USB 'A' macho
- 1 conector USB 'B' (macho)

- Conectores moldeados en ángulo derecho (90°), que reducen la tensión
- Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado
- Soporta velocidades de transferencia de datos de USB de hasta 480 Mbps

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Par trenzado con blindaje global

Rendimiento

Tipo y Velocidad	USB 2.0 - 480 Mbit/s
------------------	----------------------

Conector(es)

Conector A	USB Type-A (4 pines) USB 2.0
Conector B	USB B (4 pines)

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Humedad	30%-75% RH

Características Físicas

Color	Negro
Calibre del Conductor	24/28 AWG
Longitud del Cable	36.0 in [91.4 cm]
Longitud del Producto	36.0 in [91.4 cm]
Ancho del Producto	1.0 in [25.0 mm]
Altura del Producto	0.4 in [10.0 mm]
Peso del Producto	1.2 oz [34.0 g]



Información de la
Caja

Longitud de la Caja	8.9 in [22.5 cm]
Ancho de la Caja	4.9 in [12.5 cm]
Altura de la Caja	0.0 in [0.1 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.4 oz [40.0 g]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja	Cable USB A a B en ángulo derecho
---------------------	-----------------------------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

