

1m USB auf USB-C Kabel - St/St

Produkt-ID: USB31AC1M



Mit diesem USB-zu-USB-Kabel schließen Sie Ihre USB-C-Geräte an den USB-A-Anschluss eines Computers oder Ladegeräts an.

Dieses USB-A-zu-USB-C-Kabel ist nach USB-IF (USB Implementers Forum) zertifiziert und erfüllt alle USB 3.1-Spezifikationen. Darunter fallen alle umweltbezogenen, elektrischen und mechanischen USB-Normen. Somit steht Ihnen für alle Ihre USB-C-Geräte ein zuverlässiges, hochwertiges Kabel zur Verfügung.

Verschieben Sie mit diesem USB 3.1-Kabel große Dateien, oder übertragen Sie Filme in Sekundenschnelle. Es ermöglicht Datenübertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s bei Anschluss an einen Hostcomputer, der 10 Gbit/s unterstützt - doppelt so schnell wie USB 3.0 und 20 x schneller als USB 2.0.

StarTech.com bietet Ihnen PCIe-Karten mit 10-Gbit/s-USB-A-Anschlüssen. Außerdem erhalten Sie bei uns einen Thunderbolt 3-Controlleradapter, mit dem Sie Ihren Thunderbolt 3-Laptop mit 10-Gbit/s-Anschlüssen aufrüsten.

Das USB-zu-USB-C-Kabel ist perfekt für unterwegs. Damit können Sie Ihr Gerät überall aufladen.

- Ladegerät
- Kfz-Ladegerät
- Powerbank
- Laptop

Über das Kabel können Sie auch neuere USB 3.1- und USB-C-Peripheriegeräte (z. B. Festplattengehäuse) sowie Docks mit Geräten mit USB-A-Anschluss verbinden.

Das USB31AC1M verfügt über eine 2-Jahres-Garantie von StarTech.com und bietet so absolute Zuverlässigkeit.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Schließen Sie USB-C-Geräte an den USB-A-Anschluss an einem Computer oder Ladegerät an.

Merkmale

- Sorgen Sie für einwandfreie Verbindungen - mit einem USB-IF-zertifizierten USB-zu-USB-C-Kabel
- Übertragen Sie Daten jetzt noch schneller - mit diesem USB-3.1-Kabel, das Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 10-Gbit/s unterstützt
- Laden Sie Ihre mobilen USB-C-Geräte über Ihr USB-A-Ladegerät oder Ihren Laptop auf
- Schließen Sie neuere USB-C-Peripheriegeräte an Laptops an, die nicht über USB-C-Anschlüsse verfügen

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Steckverbinderplatten	Nickel
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht

Leistung

Typ und Rate	USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
--------------	---------------------------

Steckverbinder

Steckverbinder A	USB 3.1 USB Type A (9-polig, Gen 2, 10 Gbit/s)
Steckverbinder B	USB Type-C (24-polig) USB 3.1 (10 Gbit/s)

Umwelt

Betriebstemperatur	0°C to 35°C (32°F to 95°F)
--------------------	----------------------------



Lagertemperatur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Feuchtigkeit	5%-90% RF (kondensationsfrei)

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Steckverbinderart	Gerade
Kabellänge	39.4 in [100 cm]
Produktlänge	39.4 in [100.0 cm]
Produktbreite	0.6 in [16.0 mm]
Produkthöhe	0.3 in [8.0 mm]
Produktgewicht	1.4 oz [40.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Package Length	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.0 in [0.1 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	1.7 oz [48.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 m USB 3.1 USB-C-auf-USB-A-Kabel
--------------------	-----------------------------------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

