

Cavo USB-A a USB-C USB 3.1 - 1m

ID prodotto: USB31AC1M



Questo cavo USB a USB-C consente di collegare dispositivi USB-C alla porta USB-A di un computer o di un caricabatterie.

Questo cavo USB-A a USB-C ha ottenuto la certificazione USB-IF (USB Implementers Forum) che accerta il rispetto di tutte le specifiche USB 3.1. In questa categoria rientrano tutti gli standard di carattere ambientale, elettrico e meccanico definiti per la conformità USB, che rendono questo cavo di alta qualità affidabile per l'uso con tutti i dispositivi USB-C.

Spostare file di grandi dimensioni o trasferire film sono operazioni che richiedono pochi secondi grazie a questo cavo USB 3.1 che supporta velocità di trasferimento dei dati fino a 10 Gbps quando è collegato a un computer host che supporta tale velocità. Si tratta di una velocità due volte maggiore rispetto a quella dei cavi USB 3.0 e 20 volte superiore rispetto a quella dei cavi USB 2.0.

StarTech.com offre schede PCIe con porte USB-A da 10 Gbps. Offre inoltre una scheda controller Thunderbolt 3 per l'aggiunta di porte da 10 Gbps ai computer laptop Thunderbolt 3.

Il cavo USB a USB-C cavo è l'accessorio ideale per chi è sempre in movimento, poiché consente di ricaricare ovunque il proprio dispositivo.

- Caricabatterie da parete
- Caricabatterie per auto
- Caricatore portatile
- Computer laptop

Il cavo consente anche di collegare le più recenti periferiche USB 3.1 e USB-C, come le dock e i box per dischi rigidi, ai dispositivi dotati di porta USB-A.

Il prodotto USB31AC1M è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni che ne assicura la massima affidabilità. Questo prodotto è certificato per la conformità agli standard di compatibilità di Google. Google non è responsabile del funzionamento di questo prodotto o della sua conformità ai requisiti di sicurezza. Chromebook e il logo "Works with Chromebook" sono marchi di Google LLC.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Consente di collegare dispositivi USB-C alla porta USB-A di un computer o di un caricabatterie

Caratteristiche

- Collegamenti di alta qualità grazie a un cavo USB a USB-C con certificazione USB-IF
- Trasferimento dei dati più veloce fino a 10 Gbps
- Ricarica rapida dei dispositivi mobili USB-C con un caricabatterie o un computer laptop USB-A
- Collegamento delle più recenti periferiche USB-C ai computer laptop non dotati di porte USB-C

Hardware

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Norme di garanzia | 2 Years |
| Placcatura connettori | Nichel |
| Tipo guaina cavo | PVC - Polyvinyl Chloride |
| Tipo schermatura cavo | Foglio di alluminio mylar con treccia |

Prestazioni

| | |
|-----------------|---------------------------|
| Tipo e velocità | USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s |
|-----------------|---------------------------|

Connettore/i

| | |
|--------------|--|
| Connettore A | USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 2, 10 Gbps) |
| Connettore B | USB Type-C (24 pin) USB 3.1 (10 Gbps) |

Ambientale

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Temperatura d'esercizio | 0°C to 35°C (32°F to 95°F) |
|-------------------------|----------------------------|



Temperatura di conservazione -10°C to 80°C (14°F to 176°F)

Umidità 5%-90% umidità relativa (senza condensa)

Caratteristiche fisiche

| | |
|--------------------|--------------------|
| Colore | Nero |
| Stile connettori | Dritto |
| Lunghezza cavo | 39.4 in [100 cm] |
| Lunghezza prodotto | 39.4 in [100.0 cm] |
| Larghezza prodotto | 0.6 in [16.0 mm] |
| Altezza prodotto | 0.3 in [8.0 mm] |
| Peso prodotto | 1.4 oz [40.0 g] |

Informazioni confezione

| | |
|------------------------------|------------------|
| Quantità confezione | 1 |
| Package Length | 8.9 in [22.5 cm] |
| Package Width | 4.9 in [12.5 cm] |
| Package Height | 0.0 in [0.1 mm] |
| Peso spedizione (confezione) | 1.7 oz [48.0 g] |

Contenuto della confezione

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Incluso nella confezione | Cavo USB 3.1 USB-C a USB-A da 1 m |
|--------------------------|-----------------------------------|

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

