

1m USB-A naar USB-C Laadkabel, USB 10Gbps, Charge & Sync, 3A, USB-IF Gecertificeerd - Zwarte USB Oplaadkabel

Productcode: USB31AC1M



Met deze USB naar USB-C kabel kunt u uw USB-C apparaten op de USB-A poort van een computer of lader aansluiten

Deze USB-A naar USB-C kabel is gecertificeerd volgens USB-IF (USB Implementers Forum) om aan alle USB 3.2 Gen 2 specificaties te voldoen. Daartoe behoren alle milieu-, elektrische en mechanische normen voor USB compliance, waardoor u beschikt over een hoogwaardige, betrouwbare kabel voor al uw USB-C apparaten.

Verplaats grote bestanden of draag films over in slechts enkele seconden met deze USB 3.2 Gen 2 kabel die dataoverdrachtsnelheden tot 10 Gbps ondersteunt bij aansluiting op een hostcomputer die 10 Gbps ondersteunt. Dat is twee keer de snelheid van USB 3.2 Gen 1 en 20 keer sneller dan USB 2.0.

StarTech.com biedt PCIe kaarten met 10 Gbps USB-A poorten. Wij bieden ook een Thunderbolt 3 controller adapter voor toevoeging van 10 Gbps poorten aan uw Thunderbolt 3 laptop.

De USB naar USB-C kabel is perfect voor onderweg -- u kunt uw apparaat vanaf elke plaats opladen.

- Wandlader
- Autolader
- Power Bank
- Laptop

Bovendien kunt u met deze kabel nieuwere USB 3.2 Gen 2, USB-C randapparaten, zoals harde-schijfbehuizingen en docks, op apparaten met een USB-A poort aansluiten.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Sluit USB-C apparaten aan op de USB-A poort van een computer of lader

Eigenschappen

- Bied hoogwaardige verbindingen met een USB-IF gecertificeerde USB naar USB-C kabel
- Draag data sneller over met deze USB 3.2 Gen 2 kabel die dataoverdrachtsnelheden tot 10 Gbps ondersteunt
- Laad uw USB-C mobiele apparaten op met een USB-A lader of laptop
- Sluit nieuwere USB-C randapparaten aan op laptops die niet zijn uitgerust met USB-C poorten

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Prestaties

Type en snelheid	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
------------------	---------------------------

Connector(en)

Connector A	1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 2, 10Gbps)
Connector B	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps)

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 35°C (32°F to 95°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)

	Vochtigheid	5%-90% RV (geen condensatie)
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart
	Stijl connector	Recht
	Kabellengte	3.3 ft [1 m]
	Lengte product	3.3 ft [1.0 m]
	Breedte product	0.6 in [1.6 cm]
	Hoogte product	0.3 in [0.8 cm]
	Gewicht product	1.4 oz [40.0 g]
Verpakkingsinformatie		
	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	5.1 in [13.0 cm]
	Package Width	5.0 in [12.7 cm]
	Package Height	0.7 in [1.9 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	1.7 oz [48.0 g]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - 1 m USB 3.1 USB-C-naar-USB-A-kabel
Garantiebepalingen		
	Warranty	2 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.