

0,5 m USB 2.0 A-auf-B-Kabel - Stecker/Stecker

Produkt-ID: USB2HAB50CM



Das 0,5 m lange USB A-auf-B-Kabel USB2HAB50CM verfügt über einen USB A-Stecker und einen USB B-Stecker und bietet eine hochwertige Verbindung mit USB 2.0-Peripheriegeräten wie USB-Drucker, Scanner oder externe USB-Festplatten. Dieses USB 2.0 A-B-Kabel ESATAPNLFM1 ist nur aus hochwertigen Materialien gefertigt und wurde fachkundig entwickelt für Strapazierfähigkeit. Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Geeignet für jedes USB 2.0-Gerät oder Ergänzungskarte
- Kompatibel mit USB 1.1-Geräten
- Ersetzen Sie verbrauchte oder fehlende USB-Kabel durch dieses hochwertige Kabel

Merkmale

- Hochwertige USB A- und USB B-Anschlüsse
- Unterstützt USB-Datenübertragungsraten bis zu 480 MBit/s

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht

Steckverbinder

Steckverbinder A	USB Type-A (4-polig) USB 2.0
Steckverbinder B	USB B (4-polig)

Umwelt

Betriebstemperatur	-10~40
Lagertemperatur	-10~40
Feuchtigkeit	10%~90%

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Drahtstärke	24/28 AWG
Kabellänge	19.7 in [50 cm]
Produktlänge	19.7 in [50.0 cm]
Produktbreite	0.0 in [0.0 mm]
Produkthöhe	0.0 in [0.0 mm]
Produktgewicht	1.3 oz [35.5 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.4 in [10.0 mm]
Versandgewicht	1.3 oz [36.5 g]



(Verpackung)

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten 0,5 m USB 2.0 A-auf-B-Kabel - Stecker/Stecker

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

