

Cavo USB-A a USB-C da 0,5m - USB 3.1 USB 3.1 (10Gbps) Tipo-C

ID prodotto: USB31AC50CM



Questo cavo USB a USB-C™ consente di connettere i dispositivi USB 3.2 Gen 2, USB Type-C™, come un'unità portatile o un dispositivo mobile, alla porta USB Type-A del computer o del caricabatterie.

Questo cavo da 0,5 m è eccellente per ricaricare e sincronizzare i dispositivi mobili con il computer laptop attraverso un collegamento a breve distanza. È possibile trasferire file di grandi dimensioni o film in pochi secondi, a una velocità due volte maggiore rispetto a quella dei cavi USB 3.2 Gen 1 e 20 volte superiore rispetto a quella dei cavi USB 2.0.

È inoltre possibile usare il cavo per ricaricare i dispositivi da un caricabatteria da parete USB-A, da un caricabatteria per auto o da un caricatore portatile; è perfetto per chi è sempre in movimento e permette di configurare connessioni semplici e ordinate.

Grazie alla sua lunghezza ridotta, il cavo può essere utilizzato in piccoli spazi di lavoro fuori sede, nei bar o nelle stanze d'hotel, per collegare una periferica USB 3.2 Gen 2, ad esempio un disco rigido esterno, al computer laptop senza risultare d'intralcio.

Offrendo una larghezza di banda di 10 Gbps, il cavo USB 3.2 Gen 2 consente di sincronizzare in meno che non si dica i dispositivi USB Type-C. Il tempo necessario per il trasferimento e il backup dei dati diminuisce e può essere impiegato per concentrarsi maggiormente sui progetti e sulle presentazioni.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Collegamento di periferiche USB-C, ad esempio un'unità portatile, al laptop o tablet USB-A
- Ricarica rapida dei dispositivi mobili USB-C da un caricabatteria da parete o un computer laptop USB-A
- Sincronizzazione dei dispositivi mobili USB-C con un computer USB-A

Caratteristiche

- Quando utilizzato con un dispositivo e un host USB 3.2 Gen 2, supporta velocità di trasferimento dei dati fino a 10 Gbps
- Affidabilità assicurata con la nostra garanzia di 2 anni

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia

Prestazioni

Tipo e velocità	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
-----------------	---------------------------

Connettore/i

Connettore A	1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 2, 10 Gbps)
Connettore B	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps)

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Stile connettori	Dritto
Diametro filo	30 AWG
Lunghezza del cavo	1.6 ft [0.5 m]

Lunghezza prodotto	19.7 in [50.0 cm]
Larghezza prodotto	0.5 in [1.2 cm]
Altezza prodotto	0.4 in [1.0 cm]
Peso prodotto	0.9 oz [26.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	5.1 in [12.9 cm]
Package Width	5.0 in [12.8 cm]
Package Height	0.6 in [1.5 cm]
Peso spedizione (confezione)	1.1 oz [30.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - cavo usb-c a usb-a
--------------------------	------------------------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.