

Câble adaptateur USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque dur / SSD SATA de 2,5"/3,5" - USB-C

N° de produit: USB31C2SAT3



Ce câble adaptateur USB-C™ vers SATA vous offre un accès simple et rapide aux données sur vos disques durs et SSD de 2,5" et 3,5". Ce câble adaptateur permet de connecter votre ordinateur portable ou votre ordinateur de bureau USB-C directement à un disque SATA et d'y accéder grâce à la connectivité ultra-rapide USB 3.1 Gen 2 (jusqu'à 10 Gb/s). Il s'agit de l'accessoire idéal pour votre Dell™ XPS, MacBook, Chromebook™ ou autre appareil compatible USB Type-C™.

Le câble adaptateur USB-C vers SATA vous permet de rapidement échanger vos disques. Vous pouvez copier ou extraire des données depuis votre disque SATA 2,5" ou 3,5" sans aucun autre accessoire supplémentaire.


Le câble adaptateur sans outil s'avère idéal pour les techniciens informatiques qui ont besoin d'un accès rapide aux disques SATA. Il s'agit de la solution idéale pour les applications de migration de données, de clonage de disque et de sauvegarde ou de récupération de données, avec des performances ultra-rapides USB 3.1 Gen 2. Vous pouvez également utiliser plusieurs adaptateurs en même temps lorsque vous avez besoin d'accéder simultanément à différents disques.

La norme USB 3.1 Gen 2 offre une meilleure bande passante et des vitesses de transfert atteignant 10 Gb/s, soit deux fois la vitesse de l'USB 3.0 (également appelé USB 3.1 Gen 1). Vous pouvez exploiter pleinement les performances supérieures des derniers modèles de disques durs et SSD, tout en réduisant les baisses de performance dans les transferts de données.

La conception compacte et légère de l'adaptateur USB-C vers SATA est synonyme de mobilité. L'adaptateur est équipé d'un câble intégré de 1 m. Vous n'oublierez ainsi plus jamais d'emporter votre câble avec vous.

Vous pouvez facilement vous connecter à un disque dur ou SSD 2,5" à l'aide d'une alimentation USB. Aucune alimentation externe n'est nécessaire. Un adaptateur d'alimentation universel est fourni pour les cas où vous souhaiteriez connecter des disques 3,5" ou tout disque 2,5" qui pourrait nécessiter une alimentation supplémentaire.

## Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

- Accédez à n'importe quel disque dur ou SSD SATA 2,5" ou 3,5" à partir d'un ordinateur portable ou de bureau compatible USB-C pour effectuer en toute simplicité vos opérations de migration de données et de clonage de disques
- Idéal pour les techniciens qui ont besoin de pouvoir accéder rapidement et facilement aux données stockées sur des disques durs et SSD 2,5" ou 3,5"
- Sauvegardez les données importantes sur un périphérique de stockage externe
- Restaurez votre ordinateur à partir d'un disque dur de sauvegarde
- Archivez du contenu multimédia comme des photos et des vidéos vers un disque externe nu

## Spécifications techniques

- **FONCTIONNALITE VERSATILE** : Cet adaptateur USB-C vers SATA est la solution pour la migration/récupération de données/clonage ; Cet adaptateur de disque dur pour PC portable fonctionne avec les disques SATA de 2,5 et 3,5"; Compatible Thunderbolt
- **PRODUCTIVITÉ ACCRUE** : L'interface USB 10 Gbps offre un accès aux données pour les SSD et les HDD; Prend en charge les fonctionnalités TRIM, 4Kn et S.M.A.R.T.; Note Non compatible avec les lecteurs optiques tels que les lecteurs de CD (protocole ATAPI)
- **PORTABILITÉ MAXIMALE** : Le design compact et léger de l'adaptateur USB-C vers SATA permet une portabilité facile ; l'adaptateur de disque dur SATA dispose également d'un câble intégré de 1 m
- **ADAPTATEUR D'ALIMENTATION UNIVERSEL** : Vous pouvez vous connecter directement à HDD ou SSD SATA de 2,5/3,5" en utilisant l'alimentation USB; l'adaptateur d'alimentation vous permet de vous connecter à des disques nécessitant une alimentation supplémentaire
- **LE CHOIX DES PROFESSIONNELS DE L'IT** : Le choix des professionnels de l'informatique depuis plus de 30 ans, ce câble adaptateur USB-C vers SATA est soutenu pendant 2 ans et bénéficie d'une assistance multilingue gratuite 24/5 en Amérique du Nord

---

## Matériel

Politique de garantie	2 Years
Interface	USB 3.2 Gen 2
Type de bus	USB 3.2 Gen 2
Nombre de disques	1
Taille du disque	2.5in & 3.5in
Disques compatibles	SATA
Installation du disque	Amovible
ID du chipset	ASMedia - ASM235CM

---

## Performance

Vitesse max. de transfert de données	10 Gbit/s
Type et débit	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
Prise en charge UASP	Oui
Support TRIM	Oui
4Kn Support	Oui
S.M.A.R.T. Support	Oui
Type et débit	SATA III (6 Gbps)
RAID	Non
Capacité max. de disque	Testé actuellement avec des disques durs jusqu'à 10 To
Capacité échange à chaud	Oui

---

## Connecteur(s)

Connecteurs de disque	1 - Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches)
Connecteurs hôte	1 - USB 3.2 Type-C (2 broches, Gen 1, 5Gbps)

---

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	OS independent; No software or drivers required
--------------------------------------	---

---

Notes spéciales / Configuration

Remarque	Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
	Cet appareil ne prend pas en charge le protocole ATAPI et est donc incompatible avec les lecteurs/graveurs optiques tels que les lecteurs/graveurs de CD, DVD ou Blu-ray.

---

Indicateurs

Indicateurs lumineux	1 - Alimentation et activité
----------------------	------------------------------

---

Alimentation

Source d'alimentation	Adaptateur secteur inclus
Tension d'entrée	100 - 240 AC
Courant d'entrée	0.6 A
Tension de sortie	12V DC
Courant de sortie	2.0 A
Center Tip Polarity	Positif
Type de prise	M
Consommation électrique	24

---

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Température de stockage	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Humidité	Humidité relative de 0 % ~ 80 %

---

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Plastique
Longueur de câble	3.3 ft [1 m]
Longueur du produit	3.4 in [87 mm]
Largeur du produit	1.0 in [2.5 cm]
Hauteur du produit	0.8 in [2 cm]
Poids du produit	2.1 oz [60 g]

---

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	6.9 in [17.5 cm]
Package Width	5.7 in [14.5 cm]
Package Height	2.2 in [5.6 cm]
Poids brut	11.4 oz [322.0 g]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - PCIe 6 broches vers 8 broches
	1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / JP / GB / EU / ANZ)
	1 - Guide de démarrage rapide

---

Informations de garantie

Warranty	2 ans
----------	-------

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis