

USB-Cケーブル／1m／USB 3.2 Gen 2／10Gbps／Type-C to Type-C／100W 5A／8K60Hz DP
Alt／USB-IF／Thunderbolt互換／オス・オス／ブラック／高速充電 データ転送

製品ID: USB31C5C1M



給電対応USB-C™ケーブル。USB-C対応のノートパソコンからUSB Type-C™デバイスに給電、またはUSB-CウォールチャージャーからUSB-Cノートパソコンを充電することができます。USB-C 3.2 Gen 2に対応し、最大10Gbpsの高速データ転送が可能です。電力とデータの両方に対応するオールインワンケーブルです。

このUSB Type-Cケーブルは、最大100W (5A)の電力供給に対応します。USB-C対応ノートパソコンから、外付けドライブに給電することができます。

また、USB-Cウォールチャージャー、カーチャージャー、パワーバンクなどを使用し、Apple MacBook、Chromebook Pixel™などのUSB-C搭載ノートパソコンに給電（充電）することができます。ノートパソコンにUSB-Cドッキングステーションから給電することもできます。

5Aの給電パワーにより、通常のUSB-C 3.2 Gen 1ケーブルよりも高速にモバイル端末を充電することができます。充電にかかる時間を短縮し、いつでも必要なときにモバイル端末を使える状態に保てるため、外出が多いユーザーに最適です。

このケーブルは、4K 60Hzのビデオと DisplayPort 1.2に完全対応しており、既存のDisplayPortディスプレイと互換性があります。ドッキングステーションまたはノートパソコンをモニタに接続し、驚きの解像度とコントラスト、色深度で細部を緻密に表現します。

このUSB-Cケーブルは、USB-C 3.2 Gen 2仕様のすべてを満たし、厳格なコンプライアンステストを経てUSB-IF (USB Implementers Forum)の認証を取得しています。認証取得の要件には、USBコンプライアンスが定める環境的・電氣的・機械的な規格のすべてが含まれており、あらゆるUSB-Cデバイスに対応する、高品質で信頼性の高いケーブルであることが保証されています。

認証、レポート、互換性



用途

- ・ USB-C対応ノートパソコンから外付けUSB-Cドライブに給電
- ・ USB Type-C ウォールチャージャー、カーチャージャー、パワーバンクからUSB-C対応ノートパソコンに給電
- ・ ドッキングステーションを使用してUSB Type-C対応ノートパソコンを充電
- ・ USB-C対応ノートパソコンまたはウォールチャージャーでUSB-Cモバイル端末を高速充電
- ・ USB-C対応のコンピュータとモバイル端末を同期

製品の特長

- ・ USB-IF規格対応
- ・ 最大5Aの電力でモバイル端末を高速充電。または、USB-C対応の周辺機器やノートパソコンに給電
- ・ 最大10Gbpsのデータ転送レートに対応
- ・ Thunderbolt 3 ポートとの互換性
- ・ 当社の2年保証で信頼性を保証

ハードウェア

保証に関する方針	2 Years
コネクタメッキ	ニッケル
ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル
ケーブル遮蔽タイプ	2重シールド(編組+アルミ箔)

性能

タイプおよび定格	USB 3.2 Gen 2 – 10 Gbit/s
----------	---------------------------

コネクタ

コネクタA	1 – USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps)
コネクタB	1 – USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps)

電源

Power Delivery	100 W
----------------	-------

物理的特徴

色	ブラック
コネクタタイプ	ストレート
ワイヤゲージ	26/32 インチ
ケーブル長	1 m [3.3 ft]
製品縦	1.0 m [3.3 ft]

製品横	6.0 mm [0.2 in]
製品高さ	4.0 mm [0.2 in]
製品重量	55.0 g [1.9 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	22.5 cm [8.9 in]
パッケージ横	12.5 cm [4.9 in]
パッケージ高さ	1.7 cm [0.7 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	59.0 g [2.1 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - USB-C ケーブル
---------	----------------

Warranty Information

Warranty	整備品2年保証
----------	---------

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。