

## Cable de 1m USB-C con Entrega de Potencia hasta 5A - USB 3.1 de 10 Gbps USB Tipo C Certificado

ID del Producto: USB31C5C1M



Este cable USB-C™ con entrega de potencia le permite suministrar la alimentación a sus dispositivos USB Type-C™ desde su ordenador portátil equipado con USB-C o cargar su ordenador portátil equipado con USB-C mediante un cargador USB-C de pared. El cable USB 3.1 Gen 2 ofrece altas velocidades de transferencia de datos de hasta 10Gbps. Es un cable todo en uno tanto para alimentación, como para datos.

Con hasta 5A (100W) de alimentación nominal (salida), puede utilizar este cable USB Type-C para suministrar alimentación a su unidad de disco duro externo desde el puerto USB-C de su ordenador portátil.

También le permite cargar un ordenador portátil equipado con USB-C, como su Apple MacBook o Chromebook Pixel™, mediante el uso de un cargador USB-C de pared, de coche o una batería de carga. O puede alimentar su ordenador portátil mediante un replicador de puertos USB-C.

Los 5A de alimentación le permiten cargar sus dispositivos móviles más rápido que con un cable USB-C 3.0 convencional. El cable resulta perfecto para usuarios que se desplazan/viajan: menor tiempo de carga y sus dispositivos móviles siempre listos para su uso cuando los necesite, donde quiera que vaya.

El cable es compatible con vídeo 4K total a 60 Hz y DisplayPort 1.2, así como con pantallas DisplayPort existentes. Resulta ideal para la conexión de su replicador de puertos u ordenador portátil a un monitor, con detalles de asombrosa resolución, contraste y profundidad de color.

El cable ha sido sometido a rigurosas pruebas de compatibilidad y ha logrado la certificación USB-IF (del foro de implementadores de USB), además de que cumple con todas las especificaciones USB 3.1. Esto incluye todas las normas relacionadas con el medioambiente, la electricidad y la mecánica, lo cual garantiza que es un cable fiable y de alta calidad que funcionará con todos sus dispositivos USB-C.

El modelo USB31C5C1M está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y fiabilidad garantizada.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

### Aplicaciones

- Alimente su disco duro externo USB-C desde su ordenador portátil equipado con USB-C
- Alimente sus ordenadores portátiles equipados con USB-C mediante un cargador de pared, de coche o batería de carga USB Type-C
- Cargue su ordenador portátil equipado con USB Type-C mediante su replicador de puertos
- Cargue rápidamente sus dispositivos móviles USB-C con su cargador de pared o su ordenador equipado con USB-C
- Sincronice sus dispositivos USB-C con su ordenador equipado con USB-C

### Características

- Certificación USB-IF
- Ofrece hasta 5 amperios de alimentación nominal (salida) para la carga rápida de sus dispositivos móviles o la alimentación de sus dispositivos periféricos USB-C u ordenador portátil equipado con USB-C
- Soporte para tasas de transferencia de datos de hasta 10Gbps
- Compatible con puertos Thunderbolt 3
- Fiabilidad garantizada, con la garantía de 2 años de StarTech.com

---

#### Hardware

Política de Garantía	2 Years
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

---

#### Rendimiento



Tipo y Velocidad	USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
------------------	---------------------------

---

Conector(es)	
Conector A	USB Type-C (24 pines) USB 3.1 (10Gbps)
Conector B	USB Type-C (24 pines) USB 3.1 (10Gbps)

---

Requisitos de Energía	
Power Delivery	100W

---

Características Físicas	
Color	Negro
Estilo de Conector	Recto
Calibre del Conductor	26/32 AWG
Longitud del Cable	39.4 in [100 cm]
Longitud del Producto	39.4 in [100.0 cm]
Ancho del Producto	0.0 in [0.0 mm]
Altura del Producto	0.0 in [0.0 mm]
Peso del Producto	1.9 oz [55.0 g]

---

Información de la Caja	
Longitud de la Caja	8.9 in [22.5 cm]
Ancho de la Caja	4.9 in [12.5 cm]
Altura de la Caja	0.7 in [17.0 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	2.1 oz [59.0 g]

---

Contenido de la Caja	
Incluido en la Caja	cable usb-c

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.