

USB-C-kabel med Power Delivery (5 A) - M/M - 1 m - USB 3.1 (10 Gbps) -
USB-IF-certifierad

Produkt ID: USB31C5C1M



Med denna USB-C™-kabel med Power Delivery kan du strömförse dina USB Type-C™-enheter från din bärbara USB-C-dator eller ladda USB-C-datorn från en USB-C-vägggladdare. USB 3.1 Gen 2-kabeln klarar dessutom av dataöverföringar i höga hastigheter upp till 10 Gbps. Den är allt-i-ett-kabeln för både ström och data.

Med ström på upp till 5 A (100 W) kan du använda denna USB Typ-C-kabel till att strömförse din externa hårddisk från din bärbara USB-C-dator.

Med kabeln kan du även strömförse och ladda en bärbar USB-C-dator som till exempel din Apple MacBook eller Chromebook Pixel™ från en USB-C-vägggladdare, billaddare eller powerbank. Eller så kan du strömförse din bärbara dator från en USB-C-dockningsstation.

Med strömmen på 5 A kan du ladda dina mobila enheter snabbare än med en vanlig USB-C 3.0-kabel. Kabeln är perfekt för människor i rörelse - minska dina laddningstider och se till att dina mobila enheter är redo när du behöver dem, när du är i farten.

Kabeln stöder full 4K 60 Hz-video och DisplayPort 1.2 och är kompatibel med befintliga DisplayPort-skärmar. Den är idealisk för att ansluta din dockningsstation eller bärbara dator till en skärm med enastående upplösning, kontrast och färgdjup för fantastiska detaljer.

Kabeln har genomgått stränga tester för produktöverensstämmelse och är certifierad med USB-IF (USB Implementers Forum) för att uppfylla alla USB 3.1-specifikationer. Detta inkluderar alla miljö-, elektronik- och mekanikstandarder, vilket garanterar en pålitlig kabel av högsta kvalitet för alla dina USB-C-enheter.

USB31C5C1M från StarTech.com täcks av en 2-årsgaranti för garanterad tillförlitlighet.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Strömförse din externa USB-C-hårddisk från din bärbara USB-C-dator
- Strömförse din bärbara USB-C-dator från en USB Type-C-väggaddare, billaddare eller powerbank
- Ladda din bärbara USB Type-C-dator från din dockningsstation
- Snabbladda dina mobila USB-C-enheter från din bärbara USB-C-dator eller väggaddare
- Synka dina mobila USB-C-enheter med din USB-C-dator

Funktioner

- USB-IF certifierad
- Ger upp till 5 A för snabbladdning av dina mobila enheter eller för att strömförse dina USB-C-tillägg eller bärbar dator
- Stöder dataöverföringshastigheter på upp till 10 Gbps
- Thunderbolt 3 port-kompatibelt
- Garanterad pålitlighet med vår 2-årsgaranti

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Kontaktplätering	Nickel
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning

Prestanda

Typ och hastighet	USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
-------------------	---------------------------

Kontakt(er)

Connector A	USB Type-C (24-stifts) USB 3.1 (10 Gbps)
Connector B	USB Type-C (24-stifts) USB 3.1 (10 Gbps)



Ström

Power Delivery	100W
----------------	------

Utseende

Färg	Svart
Kontakttyp	Rak
Tråddimension	26/32 AWG
Kabellängd	39.4 in [100 cm]
Produktlängd	39.4 in [100.0 cm]
Produktbredd	0.0 in [0.0 mm]
Produkthöjd	0.0 in [0.0 mm]
Produktvikt	1.9 oz [55.0 g]

Förpackning

Package Length	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.7 in [17.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	2.1 oz [59.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	usb-c-kablar
-----------------	--------------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

