

USB-C naar USB-A Adapter, USB 5Gbps, 3A, USB-C Male naar USB-A Female Converter, Duurzame Metalen Behuizing - Thunderbolt Compatibel

Productcode: USB31CAADGCP



Sluit een USB-A apparaat aan op een USB-C laptop of converteer een USB-A kabel naar Type-C met deze compacte USB-C naar USB-A Male to Female adapter. De connectormarkeringen zorgen voor een snelle visuele identificatie, waardoor u deze adapter gemakkelijk van andere gelijkaardige of ongemarkeerde USB-C adapters kunt onderscheiden. Voorkom giswerk en kies altijd de juiste adapter met ondersteuning voor USB 5Gbps.

De USB-C naar USB-A adapter is universeel compatibel met elk besturingssysteem. Eenvoudige plug-and-play installatie maakt onmiddellijke implementatie mogelijk. De adapter ondersteunt USB 5Gbps en USB 2.0 (480Mbps), en faciliteert tot 5V/3A output van een gevoede USB-C aansluiting zoals een muurlader. Hierdoor kan een USB-A apparaat tot 15W worden opgeladen vanaf een USB-C bron. Let op: USB-C video en Power Delivery worden niet ondersteund.

De USB C naar A adapter heeft een duurzame aluminiumlegering behuizing die het toestel beschermt tegen slijtage. De vernikkelde connectors zijn ontworpen voor dagelijks gebruik en hebben vergulde contacten om signaalverlies te minimaliseren voor langdurige betrouwbaarheid en prestaties.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Sluit een USB-A apparaat aan op een USB-C laptop of host

- Laad een USB-A apparaat tot 15W op via een USB-C aansluiting met voeding
- De slanke, compacte behuizing is duurzaam en blokkeert geen naburige poorten

Eigenschappen

- **USB-C NAAR USB-A ADAPTER:** Met deze dunne en compacte USB Type-C Male naar Type-A Female adapter kun je een USB-A randapparaat converteren en aansluiten op een USB-C host; Data/power connectormarkeringen voor eenvoudige en snelle identificatie
- **HOOGWAARDIGE KWALITEIT:** Aluminiumlegering behuizing verbetert duurzaamheid en voorkomt slijtage; Slank ontwerp voorkomt blokkeren van naburige apparaatpoorten; Vernikkelde connectors met vergulde contacten zorgen voor consistente data throughput
- **BETROUWBARE TRANSMISSIE:** USB-C naar USB-A adapter ondersteunt 5Gbps datatransfer; Backwards compatibel met USB 480Mbps (USB 2.0) voor oudere apparaten; Ondersteunt tot 5V/3A output van een USB-C lader; OPM: geen USB-C Video/Power Delivery ondersteuning
- **COMPATIBILITEIT:** Veelzijdige compatibiliteit met USB-A kabels en apparaten; Ondersteunt USB-C laptops en draagbare apparaten; Laad een USB-A apparaat op via een USB-C lader (tot 15W); OPM: Controleer compatibiliteit van het USB-A apparaat en de USB-C host
- **SNELLE INSTALLATIE:** Eenvoudige plug-and-play installatie zonder drivers; Werkt op elk besturingssysteem; Installeer de adapter rechtstreeks op een USB-A mannelijke aansluiting en sluit deze aan op een USB-C host/hub

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Active or Passive Adapter	Passief
Poorten	1
Connectormateriaal	Nikkel

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbps
-----------------------------	--------

Connector(en)

Connector A	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5Gbps)
Connector B	1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)

Voeding

Ingangsspanning	5V DC
Ingangsstroom	3A

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0 to 40 (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-10 to 70 (14°F to 158°F)
Vochtigheid	10%~90%

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Stijl connector	Recht
Lengte product	1.1 in [2.7 cm]
Breedte product	0.6 in [1.6 cm]
Hoogte product	0.3 in [8.2 mm]
Gewicht product	0.1 oz [4.0 g]

Verpakkingsinformatie

Lengte Verpakking	4.9 in [12.5 cm]
Breedte Verpakking	3.5 in [9.0 cm]
Hoogte Verpakking	0.2 in [5.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	0.2 oz [6.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - USB-C naar USB-A Adapter - M/F
-------------	------------------------------------

Garantiebepalingen

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.