

Cavo mini USB 2.0 30,4 cm - A a mini B - M/M

ID prodotto: USB2HABM1



Questo cavo USB 2.0 può essere un sostituto di alta qualità del cavo fornito con il dispositivo mobile Mini USB, o servire come cavo di ricambio in viaggio.

Il cavo è perfetto per collegare dispositivi come smartphone, GPS, fotocamera digitale o un disco rigido portatile al proprio PC o Mac per le attività quotidiane, quali la ricarica, la sincronizzazione di dati o i trasferimenti di file.

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Un cavo USB di ricambio ideale per trasferire in computer laptop o desktop immagini, filmati, file MP3 dalla fotocamera digitale, da videocamere, lettori MP3, PDA e altri dispositivi portatili

## Caratteristiche

- Da USB A maschio a mini USB B maschio

---

Hardware

	Norme di garanzia	Lifetime
	Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
<hr/>		
Prestazioni	Tipo e velocità	USB 2.0 - 480 Mbit/s
<hr/>		
Connettore/i	Connettore A	1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
	Connettore B	1 - USB mini-B (5 pin)
<hr/>		
Ambientale	Temperatura d'esercizio	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Temperatura di conservazione	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
	Umidità	30%-75% RH
<hr/>		
Caratteristiche fisiche	Colore	Grigio
	Diametro filo	30 AWG
	Lunghezza del cavo	1.0 ft [0.3 m]
	Lunghezza prodotto	12.0 in [30.5 cm]
	Larghezza prodotto	0.6 in [1.5 cm]
	Altezza prodotto	0.3 in [0.7 cm]
	Peso prodotto	0.5 oz [13.0 g]
<hr/>		
Informazioni confezione	Quantità confezione	1
	Lunghezza Confezione	5.6 in [14.1 cm]
	Larghezza del Pacco	5.0 in [12.7 cm]
	Altezza del Pacco	0.6 in [1.5 cm]

	Peso spedizione (confezione)	0.7 oz [20.0 g]
<hr/>		
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Cavo mini USB 2.0 30,4 cm - A a mini B - M/M
<hr/>		
Informazioni sulla garanzia	Warranty	A vita
<hr/>		

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.