

USB-C till USB-A-kabeladapter - M/F - 15 cm - USB 3.0 - USB-IF-certifierad

Produkt ID: USB31CAADP



Har du köpt en ny enhet som bara var utrustad med en USB Type-C™ eller Thunderbolt™ 3-port, som till exempel en bärbar dator eller en surfplatta? Behöver du ansluta till äldre USB 3.0- eller 2.0-enheter?

Denna USB-C™ till USB-A-adapter gör det enkelt att ansluta USB 3.0- och 2.0-enheter till nya USB-C-enheter. Koppla helt enkelt in adaptern i USB Type-C-porten för att göra om den till en USB Type-A-port så är du redo att ansluta dina äldre enheter. Adaptern är kompatibel med USB 3.0-kapabla datorer, som till exempel Dell Latitude 11 5000 2-i-1 med mera.

Adaptern har genomgått stränga tester för produktöverensstämmelse och är certifierad med USB-IF (USB Implementers Forum) för att uppfylla alla USB 3.0-specifikationer. Detta inkluderar alla miljö-, elektronik- och mekanikstandarder, vilket garanterar en tillförlitlig anslutning av högsta kvalitet för alla dina USB-C-enheter.

USB31CAADP täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti för garanterad tillförlitlighet.

Obs.: USB 3.0 är även känt som USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps).

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Anslut äldre USB 3.0- eller USB 2.0-enheter till nyare bärbara eller stationära USB 3.1-datorer utrustade med USB Type-C-portar, som till exempel Dell Latitude 11 5000 2-i-1 med mera

Funktioner

- USB-IF certifierad
- Enkla anslutningar genom en vändbar USB Type-C-kontakt som kan kopplas in i enheten med båda sidor upp
- Thunderbolt 3 port-kompatibelt
- Garanterad pålitlighet med vår 2-årsgaranti

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Kontaktplätering	Nickel
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning

Prestanda

Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s
-------------------	--------------------

Kontakt(er)

Connector A	USB Type-C (24-stifts) USB 3.0 (5Gbps)
Connector B	USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Luftfuktighet	10%-85% RH

Utseende

Färg	Svart
Kabellängd	6.0 in [15.2 cm]
Produktlängd	6.0 in [15.2 cm]
Produktbredd	0.7 in [17.0 mm]
Produkt höjd	0.4 in [10.0 mm]

Produktvikt 0.5 oz [15.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 8.9 in [22.5 cm]

Package Width 4.9 in [12.5 cm]

Package Height 0.5 in [12.0 mm]

Fraktvikt (förpackning) 0.7 oz [20.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet USB 3.1 USB-C till USB-A-adapter

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

