1,8 m Mini USB-kabel - A till Mini B

Produkt ID: USB2HABM6



Denna USB 2.0-kabel är en ersättare av hög kvalitet för kabeln som tillhör din mobila Mini USB-enhet. Eller så kan du behålla den som en extrakabel vid resor.

Kabeln är perfekt för att ansluta enheter som till exempel din smarttelefon, GPS, digitalkamera eller bärbara hårddisk till din PC eller Mac för vardagliga ändamål som till exempel laddning, datasynkronisering eller filöverföring.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

• En idealisk ersättande USB-kabel för överföring av bilder, videor och MP3-filer från din digitalkamera, digitala videokamera, MP3-spelare, PDA och andra bärbara enheter till din bärbara eller stationära dator

Funktioner

• Ger dig möjlighet att snabbt ladda ned fler bilder och mp3-filer med dataöverföringshastigheter på upp till 480 Mbits/sek.

• Den nya USB Mini B-kabeln uppfyller kraven för USB 2.0 som är 40 gånger snabbare än USB 1.0.

- Passar flera olika kameror, videokameror och bärbara enheter

Hårdvara		
	Garantipolicy	Lifetime
	Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Prestanda		
	Typ och hastighet	USB 2.0 - 480 Mbit/s
Kontakt(er)		
	Connector A	1 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)
	Connector B	1 - USB Mini-B (5-stifts)
Miljö		
	Drifttemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Förvaringstemperatur	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
	Luftfuktighet	30%-75% RH
Utseende		
	Färg	Grå
	Tråddimension	30 AWG
	Kabellängd	6.0 ft [1.8 m]
	Produktlängd	6.0 ft [1.8 m]
	Produktbredd	0.0 in [0.0 cm]
	Produkthöjd	0.0 in [0.0 cm]
	Produktvikt	1.2 oz [34.0 g]
Förpackning		
	Förpackningsantal	1
	Package Length	8.9 in [22.5 cm]
	Package Width	4.9 in [12.5 cm]

	Package Height	0.0 in [0.1 mm]
	Fraktvikt (förpackning)	1.4 oz [40.0 g]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1,8 m Mini USB-kabel - A till Mini B

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.