

1m USB-C Kabel, USB 10Gbps, 60W (3A) Power Delivery, 8K 60Hz / 4K 144Hz DP Alt Mode, USB-IF Gecertificeerd - Thunderbolt Compatibel

Productcode: USB31CC1M



Met deze USB-C™ naar USB-C kabel kunt u een USB 3.2 Gen 2, USB Type-C™ apparaat zoals een harde schijf of mobiel apparaat aansluiten op de USB-C poort van uw computer, lader of tablet. De kabel is ook compatibel met Thunderbolt™ 3 poorten.

Met deze 1 meter lange kabel kunt u uw mobiele apparaten opladen en synchroniseren met uw laptop of desktopcomputer. Grote bestanden of films kunnen in slechts enkele seconden worden verplaatst, twee keer sneller dan USB 3.2 Gen 1 en 20 keer sneller dan USB 2.0 -- terwijl u uw apparaat ook nog met 60 W (3 A) kunt voeden.

U kunt de kabel ook gebruiken voor het opladen van uw apparaten vanaf een USB-C wandlader, autolader of power bank - perfect voor onderweg, met eenvoudige, nette aansluitingen.

Bovendien kunt u uw USB 3.2 Gen 2 randapparaten, zoals harde-schijfbehuizingen en docks, op uw laptop aansluiten. Met een bandbreedte van 10 Gbps kunt u met deze USB 3.2 Gen 2 kabel uw USB Type-C apparaten in een mum van tijd synchroniseren. Zo bespaart u tijd bij het kopiëren en back-uppen van uw data en hebt u meer tijd voor uw projecten en presentaties.

De kabel ondersteunt volledige 4K 60 Hz video en DisplayPort 1.2, en is compatibel met bestaande DisplayPort-schermen. Deze kabel is ideaal voor het aansluiten van uw docking station of laptop op een scherm met verbazingwekkende resolutie, contrast en kleurdiepte voor geweldige details.

Deze USB-C kabel is gecertificeerd volgens USB-IF (USB Implementers Forum) om aan alle USB 3.2 Gen 2 specificaties te voldoen. Daartoe behoren alle milieu-, elektrische en mechanische normen die voor USB compliance vereist zijn. Het resultaat is een hoogwaardige, betrouwbare kabel voor al uw USB-C apparaten.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Sluit USB 3.1 apparaten (draagbare harde schijven, docking stations) aan op een USB 3.1 laptop of desktop
- Voor het opladen en synchroniseren van uw USB 3.1 mobiele digitale apparaten

Eigenschappen

- USB-IF gecertificeerd
- Download films, back-up uw bestanden en synchroniseer uw mobiele apparaten sneller met datatransmissiesnelheden tot 10 Gbps
- Compatibel met Thunderbolt 3 poorten
- Maak gemakkelijker verbinding met omkeerbare USB Type-C connectors, die in uw apparaat kunnen worden gestoken ongeacht welke kant omhoogwijst.
- Gegarandeerde betrouwbaarheid dankzij onze 2-jarige garantie

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Prestaties

Maximale digitale resoluties	4K @ 60Hz
Type en snelheid	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s

Connector(en)

Connector A	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps)
-------------	--

	Connector B	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps)
Voeding		
	Power Delivery	60W
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart
	Stijl connector	Recht
	Kabellengte	3.3 ft [1 m]
	Lengte product	3.3 ft [1.0 m]
	Breedte product	0.5 in [1.2 cm]
	Hoogte product	0.3 in [0.6 cm]
	Gewicht product	1.7 oz [48 g]
Verpakkingsinformatie		
	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	8.7 in [22.0 cm]
	Package Width	4.9 in [12.5 cm]
	Package Height	0.6 in [1.5 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	1.8 oz [52.0 g]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - 1 m USB 3.1 USB-C-kabel
Garantiebepalingen		
	Warranty	2 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.