


Cavo mini USB 2.0 15 cm - A a mini B

ID prodotto: USB2HABM6IN



Questo cavo USB 2.0 può essere un sostituto di alta qualità del cavo fornito con il dispositivo mobile Mini USB, o servire come cavo di ricambio in viaggio.

Il cavo è perfetto per collegare dispositivi come smartphone, GPS, fotocamera digitale o un disco rigido portatile al proprio PC o Mac per le attività quotidiane, quali la ricarica, la sincronizzazione di dati o i trasferimenti di file.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Un cavo USB di ricambio ideale per trasferire in computer laptop o desktop immagini, filmati, file MP3 dalla fotocamera digitale, da videocamere, lettori MP3, PDA e altri dispositivi portatili

Caratteristiche

- Offre la possibilità di scaricare liberamente più immagini e file MP3 con velocità di trasferimento dei dati fino a 480 Mbit/sec
- Adatto a vari tipi di fotocamere digitali, videocamere e dispositivi portatili

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride

Prestazioni

Tipo e velocità	USB 2.0 - 480 Mbit/s
-----------------	----------------------

Connettore/i

Connettore A	1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
Connettore B	1 - USB mini-B (5 pin)

Ambientale

Temperatura d'esercizio	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Umidità	30%-75% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Grigio
Diametro filo	30 AWG
Lunghezza del cavo	6.0 in [152 mm]
Lunghezza prodotto	6.0 in [15.2 cm]
Larghezza prodotto	0.6 in [1.6 cm]
Altezza prodotto	0.3 in [0.8 cm]
Peso prodotto	0.4 oz [10.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	5.0 in [12.7 cm]
Package Width	5.2 in [13.2 cm]

Package Height 0.4 in [1.1 cm]

Peso spedizione
(confezione) 0.6 oz [16.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella
confezione 1 - Cavo mini USB 2.0 15 cm - A a mini B

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.