

Cable de 1m USB-C de 10Gbps - Cable USB Tipo C Certificado por USB-IF - Cable USB TipoC USB 3.2 Gen 2 - Con Carga por Entrega de Alimentación PD de 100W (5A), Modo Alt de DP

ID del Producto: USB31CCV1M



Este cable USB 3.2 Gen 2 10Gbps USB-C™ le permite conectar sus dispositivos USB Type-C™ para sincronizar, cargar y alimentar sus dispositivos.

El cable también es compatible con los puertos Thunderbolt™ 3, lo que significa que puede cargar y sincronizar sus dispositivos móviles USB-C utilizando su ordenador portátil Thunderbolt 3.

#### Alimente sus Dispositivos USB-C

Con una entrega de potencia de hasta 5 A (100 W), puede alimentar un portátil USB-C, como su Apple MacBook o Microsoft Surface Book. Simplemente conecte el cable a su portátil USB-C y a un cargador de pared USB-C.

Puede utilizar este cable USB Tipo-C para alimentar su disco duro USB-C desde el puerto USB-C de su portátil.

#### Cargue sus Dispositivos Móviles

Cuando se utiliza con dispositivos compatibles con PD 3.0, este cable carga hasta 20 V y 5 A para un máximo de 100 W. Puede disminuir el tiempo de carga y asegurarse de que sus dispositivos móviles estén listos, siempre que los necesite.

#### Disponga de Vídeo 8K con Modo Alt DisplayPort 1.4

El cable admite vídeo 8K a 60 Hz o 4K a 144 Hz con DisplayPort 1.4 y es retrocompatible para conectar su base de conexión o portátil a un monitor que admita resoluciones 4K o 1080p.

Proporcione conexiones superiores con cables con certificación USB-IF

El cable se ha sometido a rigurosas pruebas de conformidad y cuenta con la certificación USB-IF (USB Implementers Forum) para cumplir todas las especificaciones USB 3.2. Esto incluye todas las normas medioambientales, eléctricas y mecánicas, lo que garantiza un cable fiable y de alta calidad para todos sus dispositivos USB-C.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

### Características

- **ALTO RENDIMIENTO:** Cable USB-C certificado de 1m compatible con transferencia de datos SuperSpeed USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) - DisplayPort 1.4 modo Alt hasta 8K60Hz - Compatible con carga Power Delivery 3.0 de hasta 100W (5A) - Compatible con Thunderbolt 3
- **CABLE USB C CON CERTIFICACIÓN USB-IF:** Probado para cumplir con los estándares USB 3.2 Gen 2 - Conductores 32AWG con lámina de Al-Mylar (85% de cobertura de trenzado) blindaje EMI proporciona integridad de la señal superior y fiabilidad
- **DISEÑO DURADERO:** Probado para soportar más de 10.000 inserciones y más de 4.000 dobleces de +/- 60° - Revestimiento de TPE flexible de larga duración y alivio de tensión - TPE no es tóxico y no contiene halógenos - Compatible con USB 3.2 y anteriores
- **APLICACIONES:** Funciona con docking stations/discos duros externos - Portátiles TB3/4 o USB-C MacBook Air/Pro, Surface Book, X1 Carbon, iPad Pro, iPhone 15 [Plus/Pro/Max] y superiores, Samsung Galaxy S8 y superiores, Pixel 5 - Monitores portátiles USB-C
- **ESPECIFICACIONES:** 1 metro - Negro - USB 3.2 Gen 2 10Gbps - PD 3.0, 20V (máx), 5A (máx) - Cable USB C Macho a Macho - Diámetro Exterior 4,8mm - 32AWG - Cubierta: TPE - Blindaje EMI: Lámina de Al-Mylar, 85% trenzado - Modo Alt. de DP 1.4 8K 60Hz, 4K 144Hz

---

### Hardware

Política de Garantía	2 Years
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	TPE - Thermoplastic Elastomers

Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

---

Rendimiento

Resolución Digital Máxima	8K @ 30Hz
Tipo y Velocidad	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s

---

Conecotor(es)

Conecotor A	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps)
Conecotor B	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps)

---

Requisitos de Energía

Power Delivery	100W
----------------	------

---

Características Físicas

Color	Gray and Black
Calibre del Conductor	30/32 AWG
Longitud del Cable	3.3 ft [1 m]
Cable OD	0.2 in [4.8 mm]
Longitud del Producto	3.3 ft [1.0 m]
Ancho del Producto	0.5 in [1.2 cm]
Altura del Producto	0.3 in [0.7 cm]
Peso del Producto	1.6 oz [44.0 g]

---

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	8.2 in [20.9 cm]
Ancho de la Caja	4.9 in [12.5 cm]
Altura de la Caja	0.7 in [1.9 cm]
Peso (de la Caja) del	1.4 oz [40.0 g]

Envío

---

Contenido de la  
Caja

Incluido en la Caja      1 - Cable de 1m USB-C de 10Gbps

---

Información Acerca  
de la Garantía

Warranty      2 Años

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

