

Cable Adaptador USB 3.1 (10 Gbps) a SATA para unidades de disco de 2.5 Pulgadas - USB-C

ID del Producto: USB31CSAT3CB



Aproveche el puerto USB-C™ del modelo más reciente de MacBook, Chromebook Pixel™ u otra laptop, para obtener acceso rápido a su unidad externa. Este adaptador estilo cable permite utilizar el puerto USB Type-C™ para conectar su computadora directamente con una unidad SSD o DD de 2,5", y acceder a ella a través de un puerto USB 3.1 Gen 2 (10Gbps) ultrarrápido. Le resultará fácil y rápido conectar sus unidades SATA, ya que no se requieren accesorios adicionales.

Puede acceder rápidamente a sus valiosos datos, donde quiera que vaya, mediante este adaptador estilo cable. Tiene alimentación por USB, así que no se requiere adaptador de alimentación externo. Además, tiene un diseño compacto y de peso ligero que se puede llevar fácilmente en el maletín de su laptop o en un maletín común.


El cable adaptador le permite intercambiar rápidamente las unidades de DD o SSD sin tener que instalarlas en un gabinete. Puede copiar o recuperar datos rápidamente desde una unidad SSD/DD de 2,5". Facilita el acceso a sus unidades para la migración de datos, duplicación de unidades y copias de seguridad de los datos, gracias al rápido rendimiento de la tecnología USB 3.1 Gen 2.

El conector integrado USB Type-C de fácil uso tiene un tamaño pequeño y es reversible, lo cual facilita su inserción. Puede conectar el enchufe con cualquiera de sus caras hacia arriba, lo cual significa que hay menor riesgo de dañar sus puertos (por insertar mal el enchufe) y menos frustración.

USB 3.1 Gen 2 ofrece mayor ancho de banda y velocidad, con tasas de transferencia de archivos de hasta 10Gbps: el doble que la velocidad que ofrece la tecnología USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1). Le permite aprovechar al máximo el alto rendimiento de los modelos más recientes de unidades SSD y discos duros, lo cual evita los cuellos de botella en sus transferencias de datos.

Nota: Este producto no es compatible con discos duros de 3,5". Para información sobre compatibilidad con discos duros de 3,5", consulte Cable USB-C a SATA con alimentación suplementaria (USB31CSAT3CB).

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Técnicos que requieran acceso rápido y fácil a los datos de sus discos duros de 2.5"
- Acceda a cualquier unidad de disco duro o SSD de 2.5" desde cualquier computadora equipada con USB, a fin de efectuar la migración de datos o la duplicación de una unidad
- Recupere datos de una unidad SATA ya existente

Características

- Acceso rápido y sencillo a una unidad externa, a través del puerto USB-C de su laptop
- Se conecta directamente a una unidad SSD/DD SATA de 2.5", sin que se requieran accesorios
- Ultraportátil, alimentada directamente a través del puerto USB
- Rápidas velocidades de transferencia de datos que ahorran tiempo, a 10Gbps, con USB 3.1 Gen 2
- Compatible con SATA I, II y III (hasta 6Gbps)
- Compatibilidad con UASP para un rendimiento óptimo
- Cable USB-C integrado

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Interfaz	USB 3.2 Gen 2
Tipo de Bus	USB 3.2 Gen 2
Cantidad de Unidades	1

Tamaño de la Unidad	2.5in
Unidades Compatibles	SATA
Cantidad de bahías de 2,5 pulgadas	1
ID del Conjunto de Chips	ASMedia - ASM235CM

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	10 Gbps
Tipo y Velocidad	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
Compatibilidad con UASP	Sí
TRIM Support	Sí
4Kn Support	Sí
RAID	No
Capacidad Máxima de la Unidad	Probada con discos duros de hasta 2TB a 7200RPM
Soporta Hot Swap	Sí
MTBF	1,665,032 horas

Conector(es)

Conectores de la Unidad	1 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines)
Conectores del Host	1 - USB 3.2 Type-C (24 pines, Gen 1, 5Gbps)

Software

Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

Observaciones / Requisitos

Nota	Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
------	--

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Humedad	40% a 50% RH (humedad relativa)

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Producto	20.0 in [50.8 cm]
Ancho del Producto	1.7 in [4.3 cm]
Altura del Producto	0.2 in [5.0 mm]
Peso del Producto	1.0 oz [29.2 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	6.2 in [15.7 cm]
Ancho de la Caja	7.8 in [19.9 cm]
Altura de la Caja	0.6 in [1.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.3 oz [38.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable adaptador USB 3.1 a unidad de DD SATA de 2.5" con USB-C
	1 - Guía de inicio rápido

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.