

91cm USB A auf Mini B Kabel - USB Y-Kabel für externe Festplatten

Produkt-ID: USB2HABMY3



Das 91 cm lange USB-A-auf-Mini-B-Y-Kabel USB2HABMY3 ist mit zwei USB-A-Steckern und einem USB Mini-B-Stecker ausgestattet und damit eine ideale Lösung für die zusätzliche Stromversorgung von externen Mini-USB-Festplatten, indem die zwei USB-A-Ports am Computer oder Laptop angeschlossen werden.

Das USB2HABMY3 ist insbesondere nützlich, wenn ein einziger USB 2.0-Port nicht ausreichend Strom für externe Festplatten bereitstellt, denn es kann an zwei Ports eines PC angeschlossen werden, um die Stromversorgung für externe Geräte zu erhöhen.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Schließen Sie ein externes 2,5-Zoll-Festplattengehäuse an einen PC oder Laptop an
- Bietet sowohl Strom- als auch Datenverbindungen zwischen einem Hostcomputer (Desktop, Laptop) und einem USB-Speichergerät

Merkmale

- 2x USB A-Stecker

- 1x USB Mini-B-Stecker
- Unterstützt USB 2.0-Datenübertragungsraten von bis zu 480 Mbit/s
- Vergossene Steckverbinder mit Zugentlastung

Hardware

Garantiebestimmungen Lifetime

Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
--------------------------	--------------------------

Leistung

Typ und Rate	USB 2.0 - 480 Mbit/s
--------------	----------------------

Steckverbinder

Steckverbinder A	2 - USB 2.0 Typ-A (4 pin, 480Mbit/s)
Steckverbinder B	1 - USB Mini-B (5-polig)

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Lagertemperatur	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Feuchtigkeit	30%-75% RH

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Drahtstärke	24/28 AWG
Kabellänge	3.0 ft [0.9 m]
Produktlänge	36.0 in [91.4 cm]
Produktbreite	0.0 in [0.0 cm]
Produkthöhe	0.0 in [0.0 cm]
Produktgewicht	1.6 oz [44.0 g]

**Verpackungsinform
ationen**

Paketmenge	1
Paketlänge	5.2 in [13.1 cm]
Paketbreite	4.9 in [12.5 cm]
Pakethöhe	0.7 in [1.9 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	1.7 oz [48.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 91 cm langes USB-Y-Kabel
--------------------	------------------------------

**Garantieinformatio
nen**

Warranty	Lifetime
----------	----------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

