

USB-C auf Micro B Kabel - St/St - 0,5m - USB 3.1 (10 Gbit/s)

Produkt-ID: USB31CUB50CM



Dieses USB-C™-zu-Micro-B-Kabel ermöglicht die Verbindung Ihrer USB 3.1-(10 Gbit/s)-Micro-USB-Geräte mit Ihrem USB Type-C™-Laptop. Sie können es auch zur Synchronisation Ihrer mobilen USB 3.0 (5 Gbit/s) Micro-USB Geräte verwenden.

Dieses Kabel mit einer Sonderlänge von 0,5 Metern eignet sich bestens für Verbindungen mit kurzer Distanz von Ihrem USB-C-Laptop zu einem USB 3.1-Laufwerksgehäuse, Dock oder anderem Micro-USB-Gerät, wenn Sie auf Reisen sind.

Das kurze Kabel ermöglicht eine Einrichtung Ihrer Geräte ohne Kabelsalat. Es kann sehr einfach transportiert werden und eignet sich somit perfekt für Verbindungen in kleinen Arbeitsumgebungen außerhalb des Büros, in Cafés oder Hotelzimmern.

Mit einer Bandbreite von 10 Gbit/s können Sie Daten über dieses USB 3.1 Gen 2-Kabel doppelt so schnell wie mit USB 3.0 und 20 Mal schneller als mit USB 2.0 übertragen. Sie können auch ältere USB 3.0 Peripheriegeräte mit Datenübertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s an neuere Computer anschließen.

Schließen Sie Ihr Micro-USB 3.0-Telefon oder Tablet zum Laden oder Synchronisieren an Ihren USB 3.1-Laptop oder -Desktop-Computer an.

Der USB31CUB50CM fällt unter die 2-Jahres-Garantie von StarTech.com zur Gewährleistung der Zuverlässigkeit für die gesamte Produktlebensdauer.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität

## Anwendungen

- Schließen Sie Micro USB 3.1-Geräte wie z. B. tragbare Festplatten, Video-Capture-Geräte oder ältere USB 3.0-Geräte an einen USB 3.1-Computer an
- Laden oder synchronisieren Sie ältere Micro USB 3.0-Mobilgeräte von einem USB 3.1-fähigen Laptop oder Desktop-Computer aus

## Merkmale

- USB 3.1-Datenübertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s bei Verwendung mit einem USB 3.1-Host und -Gerät
- Einfache Verbindungen dank eines umkehrbaren USB Type-C-Steckers, der sich in jeder Lage einstecken lässt.
- Thunderbolt™ 3-Port-kompatibel
- Garantierte Zuverlässigkeit mit unserer 2-jährigen Garantie

---

### Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Steckverbinderplatten	Nickel
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht

---

### Leistung

Typ und Rate	USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
--------------	---------------------------

---

### Steckverbinder

Steckverbinder A	USB Type-C (24-polig) USB 3.1 (10 Gbit/s)
Steckverbinder B	USB 3.1 USB Type Micro-B (10-polig, Gen 2, 10 Gbit/s)

---

### Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Steckverbinderart	Gerade
Drahtstärke	24/30 AWG



Kabellänge	19.7 in [50 cm]
Produktlänge	19.7 in [50 cm]
Produktbreite	0.5 in [12 mm]
Produkthöhe	0.3 in [7 mm]
Produktgewicht	0.9 oz [26 g]

---

Verpackungsinformationen

Package Length	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.5 in [12 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	1.1 oz [31 g]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	USB-C-zu-Micro-B-Kabel
--------------------	------------------------

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

