

Câble USB-C vers Micro USB-B de 50cm, USB 10Gbps, Cordon de Données, 3A, Câble de Transfert de Données USB C vers Micro-B

N° de produit: USB31CUB50CM



Ce câble USB-C™ vers Micro-B vous permet de connecter vos appareils Micro-USB USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) à votre ordinateur portable USB Type-C™. Vous pouvez également charger et synchroniser vos appareils mobiles Micro-USB USB 3.2 Gen 1 (5Gbps).

Ce câble non standard de 0,5 mètre est idéal pour des connexions à courte distance entre votre ordinateur portable USB-C et un boîtier de disque dur USB 3.2 Gen 2, une station d'accueil ou tout autre appareil Micro-USB, où que vous soyez.

Le câble court vous permet d'installer votre équipement sans que des câbles en excès ne vous gênent. Il est extrêmement portable, ce qui est parfait pour les connexions dans de petits espaces de travail mobiles, comme dans un café ou une chambre d'hôtel.

Avec une bande passante de 10 Gbps, ce câble USB 3.2 Gen 2 vous permet de transférer et sauvegarder des données deux fois plus vite que l'USB 3.2 Gen 1 et 20 fois plus vite que l'USB 2.0. Vous pouvez également connecter des périphériques USB 3.2 Gen 1 plus anciens à des ordinateurs plus récents, avec des vitesses de transfert de données allant jusqu'à 5 Gbps.

Connectez votre téléphone ou tablette Micro-USB 3.2 Gen 1 à votre ordinateur portable ou de bureau USB 3.2 Gen 2, pour la synchronisation et le chargement.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Connectez vos appareils Micro USB 3.1 comme un disque dur portable, un boîtier d'acquisition vidéo ou un ancien appareil USB 3.0 à un ordinateur USB 3.1
- Chargez ou synchronisez d'anciens appareils mobiles Micro USB 3.0 depuis un ordinateur portable ou de bureau USB 3.1

Spécifications techniques

- Vitesses de transfert USB 3.2 Gen 2 pouvant atteindre 10 Gb/s avec un hôte et un périphérique USB 3.1
- Des connexions simples grâce au connecteur USB Type-C réversible, qui se branche à l'endroit ou à l'envers dans votre appareil
- Compatible avec les ports Thunderbolt™ 3
- Fiabilité assurée avec notre garantie de 2 ans

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Placage du connecteur	Nickel
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Performance

Type et débit	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
---------------	---------------------------

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps)
Connecteur B	1 - USB 3.2 USB Type Micro-B (10 broches, Gen 2, 10 Gbps)

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Style de connecteur	Droit

Calibre du fil	24/30 AWG
Longueur de câble	1.6 ft [0.5 m]
Longueur du produit	19.7 in [50.0 cm]
Largeur du produit	0.6 in [1.5 cm]
Hauteur du produit	0.5 in [1.2 cm]
Poids du produit	0.9 oz [26.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	5.3 in [13.4 cm]
Largeur du Paquet	4.8 in [12.3 cm]
Hauteur du Paquet	0.6 in [1.5 cm]
Poids brut	1.1 oz [30.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble USB-C vers Micro-B
-----------------------	------------------------------

Informations de garantie

Warranty	2 ans
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis