

Cavo USB-C a Micro-B - M/M - USB3.1 (10Gbps) da 50cm

ID prodotto: USB31CUB50CM



Questo cavo USB-C[™] a Micro-B consente di connettere i dispositivi USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Micro-USB a computer laptop USB Type-C[™]. È inoltre possibile caricare e sincronizzare dispositivi mobili USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) Micro-USB.

Questo cavo non standard da 0,5 metri è ottimo per collegamenti a breve distanza da computer laptop USB-C a un box esterno per unità disco USB 3.2 Gen 2, una dock o altri dispositivi Micro-USB, ovunque ci si trovi.

Il cavo corto consente di organizzare le apparecchiature senza intralci. L'estrema portabilità lo rende perfetto per collegamenti in piccoli spazi di lavoro fuori sede, in bar o in stanze di hotel.

Con una larghezza di banda di 10 Gbps, questo cavo USB 3.2 Gen 2 Gen 2 consente di eseguire il trasferimento e il backup dei dati due volte più velocemente che con USB 3.2 Gen 1 e 20 volte più velocemente che con USB 2.0. È inoltre possibile collegare periferiche USB 3.2 Gen 1 meno recenti ai computer più nuovi, con velocità di trasferimento dei dati che possono arrivare fino a 5 Gbps.

È possibile collegare il telefono o il tablet con tecnologia Micro-USB 3.2 Gen 1 a computer laptop o desktop USB 3.2 Gen 2 per eseguire la sincronizzazione e la carica.

Certificazioni, report e compatibilità







Applicazioni



- Collegamento di dispositivi Micro USB 3.1 quali dischi rigidi portatili, dispositivi di acquisizione video o dispositivi USB 3.0 meno recenti a un computer USB 3.1
- Caricamento o sincronizzazione di dispositivi mobili Micro-USB 3.0 da un computer laptop o desktop che supporta USB 3.1

Caratteristiche

- Velocità di trasferimento dati USB 3.2 Gen 2 fino a 10 Gbps se utilizzato con un host e un dispositivo USB 3.2 Gen 2
- Collegamenti semplici grazie al connettore USB Type-C reversibile che consente il collegamento del dispositivo con uno dei due lati rivolto verso l'alto
- Compatibile con le porte Thunderbolt™ 3
- Affidabilità assicurata con la nostra garanzia di 2 anni

| Hardware | | |
|-------------------------|-----------------------|---|
| | Norme di garanzia | 2 Years |
| | Placcatura connettori | Nichel |
| | Tipo guaina cavo | PVC - Polyvinyl Chloride |
| | Tipo schermatura cavo | Foglio di alluminio mylar con treccia |
| Prestazioni | Tipo e velocità | USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s |
| Connettore/i | | |
| | Connettore A | 1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps) |
| | Connettore B | 1 - USB 3.2 USB tipo Micro-B (10 pin; Gen 2; 10 Gbps) |
| Caratteristiche fisiche | | |
| | Colore | Nero |
| | Stile connettori | Dritto |
| | Diametro filo | 24/30 AWG |
| | Lunghezza del cavo | 1.6 ft [0.5 m] |



| | Lunghezza prodotto | 13.7 111 [30.0 Citi] |
|----------------------------|---------------------------------|----------------------|
| | Larghezza prodotto | 0.6 in [1.5 cm] |
| | Altezza prodotto | 0.5 in [1.2 cm] |
| | Peso prodotto | 0.9 oz [26.0 g] |
| Informazioni confezione | | |
| | Quantità confezione | 1 |
| | Lunghezza Confezione | 5.3 in [13.4 cm] |
| | Package Width | 4.8 in [12.3 cm] |
| | Package Height | 0.6 in [1.5 cm] |
| | Peso spedizione (confezione) | 1.1 oz [30.0 g] |

1 - Cavo USB-C a Micro-B

19.7 in [50.0 cm]

Lunghezza prodotto

Contenuto della confezione

Incluso nella

confezione

^{*} L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.